






	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																				
A									REV NO/版次	REVISION NOTE/修订注释	DATE/日期	SIGNATURE/签名																																				
B																																																
C																																																
D																																																
E																																																
F																																																
G																																																
H																																																
I																																																
J																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>11.00</td><td>9.00</td><td>Ø6.30</td><td>Ø2.0</td><td>3.40</td><td>14.20</td><td>5</td><td>3.40</td><td>7.50</td><td>10.75</td><td>13.65</td><td>2.50</td><td>2.50</td> </tr> </table>													11.00	9.00	Ø6.30	Ø2.0	3.40	14.20	5	3.40	7.50	10.75	13.65	2.50	2.50																							
11.00	9.00	Ø6.30	Ø2.0	3.40	14.20	5	3.40	7.50	10.75	13.65	2.50	2.50																																				
   <p>规格:</p> <ol style="list-style-type: none"> 额定值: DC50V 1.5A 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$ 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ 耐电压: 500VAC 插拔力: 3N~30N 使用寿命: 5000次 使用温度: -20°C~+80°C 																																																
  <p>P.C.B 设计参考尺寸</p>																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>名称</th><th>材料</th><th>数量</th><th>颜色/电镀</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td><td>后盖</td><td>PBT</td><td>1</td><td>黑色</td></tr> <tr> <td>5</td><td>主体</td><td>PBT</td><td>1</td><td>黑色</td></tr> <tr> <td>4</td><td>平片</td><td>黄铜 T=0.3mm</td><td>1</td><td>镀铜锡</td></tr> <tr> <td>3</td><td>弯片</td><td>黄铜 T=0.3mm</td><td>1</td><td>镀铜锡</td></tr> <tr> <td>2</td><td>弹片</td><td>锰钢 T=0.25mm</td><td>1</td><td>镀锡</td></tr> <tr> <td>1</td><td>PIN针</td><td>黄铜</td><td>1</td><td>镀铜锡</td></tr> </tbody> </table>													序号	名称	材料	数量	颜色/电镀	6	后盖	PBT	1	黑色	5	主体	PBT	1	黑色	4	平片	黄铜 T=0.3mm	1	镀铜锡	3	弯片	黄铜 T=0.3mm	1	镀铜锡	2	弹片	锰钢 T=0.25mm	1	镀锡	1	PIN针	黄铜	1	镀铜锡	
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀																																												
6	后盖	PBT	1	黑色																																												
5	主体	PBT	1	黑色																																												
4	平片	黄铜 T=0.3mm	1	镀铜锡																																												
3	弯片	黄铜 T=0.3mm	1	镀铜锡																																												
2	弹片	锰钢 T=0.25mm	1	镀锡																																												
1	PIN针	黄铜	1	镀铜锡																																												
<p>浙江创都电子科技有限公司</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">GENERAL TOLERANCE 未指的公差</td><td colspan="2">TITLE 名称</td><td colspan="2">DWG NO. 图纸编号</td></tr> <tr> <td>X. ± 0.5</td><td>X. ± 5°</td><td colspan="2">电源插座 DC005--2A-2.0-MN</td><td colspan="2">DC005</td></tr> <tr> <td>.X± 0.3</td><td>.X° ± 2°</td><td colspan="2">PRODUCT NO. 物料型号</td><td colspan="2">DRAWN 设计</td></tr> <tr> <td>.XX± 0.2</td><td>.XX° ± 1°</td><td colspan="2">DC005-2.0</td><td colspan="2">UNIT 单位 (mm)</td></tr> <tr> <td>.XXX± 0.1</td><td>.XXX° ± 0.5°</td><td>APPROVAL 审批</td><td>CHECKED 检准</td><td>SCALE 比例</td><td>PROJ. 用途</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>1:1</td><td>REV.</td></tr> </table>													GENERAL TOLERANCE 未指的公差		TITLE 名称		DWG NO. 图纸编号		X. ± 0.5	X. ± 5°	电源插座 DC005--2A-2.0-MN		DC005		.X± 0.3	.X° ± 2°	PRODUCT NO. 物料型号		DRAWN 设计		.XX± 0.2	.XX° ± 1°	DC005-2.0		UNIT 单位 (mm)		.XXX± 0.1	.XXX° ± 0.5°	APPROVAL 审批	CHECKED 检准	SCALE 比例	PROJ. 用途					1:1	REV.
GENERAL TOLERANCE 未指的公差		TITLE 名称		DWG NO. 图纸编号																																												
X. ± 0.5	X. ± 5°	电源插座 DC005--2A-2.0-MN		DC005																																												
.X± 0.3	.X° ± 2°	PRODUCT NO. 物料型号		DRAWN 设计																																												
.XX± 0.2	.XX° ± 1°	DC005-2.0		UNIT 单位 (mm)																																												
.XXX± 0.1	.XXX° ± 0.5°	APPROVAL 审批	CHECKED 检准	SCALE 比例	PROJ. 用途																																											
				1:1	REV.																																											
<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p>																																																