


承 认 书

APPROVE SHEET



敬请承认如下之形式规格书:

客户名称

CUSTOMER: _____

客户制品名

本公司制品名

轻触开关

CUSTOMER PN: _____

PRODUCT PN: _____

TACT SWITCH

客户规格

本公司规格

CUSTOMER SC: _____

PRODUCT CODE: _____

TS1077-3×3×2.0-260

客户料号

本公司物料编码

CUSTOMER NO: _____

The company's material code:

<input checked="" type="checkbox"/> 新品承认 NEW APPROVE	APPROVAL 批 淮	CHECK 审 查	DESIGN 设 计
<input type="checkbox"/> 规格变更再承认 CHANGE CODE APPROVE AGAIN			
<input type="checkbox"/> 材料变更再承认 CHANGE MATERIAL APPROVE AGAIN	DATE:	DATE:	DATE:



客户承认栏

CUSTOMER AC

请于____年____月____日前承认返回
PLEASE RETURN TO ADMIT XUNIANRUI


签样日期 DATE: _____

高度H尺寸可根据客户要求




P. C. B MOUNTING PATTERN DIMENSION

the following soldering are recommended for reflow soldering



CIRCUIT DIAGRAM



技术参数

NO	项 目	参 数
1	额定电流	50mA 12V DC
2	接触电阻	≤100mΩ
3	按 力	160±50gf
4	行 程	0.20±0.1mm
5	绝缘电阻	≥100MΩ
6	抗电强度	AC 250V 50Hz 1Min
7	寿 命	100,000 cyc

浙江创都电子科技有限公司

借(通)用件登记

描 图

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

更改文件号

标 记

日 期

变更内 容

未 注 公 差

30≤L ≤ 30 ± 0.30

10≤L≤30 ± 0.20

5≤L≤10 ± 0.15

L≤5 ± 0.10

角 度 ± 2°

批 准

设计

20060515

单 位 mm

比 例 1:1

产 品 名 称 轻触开关

TACT SWITCH

产 品 型 号 TS1077-3×3**

规 格 描 述 3X3-2H

共 1 页

第 1 页

物 料 编 号

LS-1177-H020-G160-050