





PCB. 焊接图



电 路 图



主要技术规格：

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: 100mΩ
3. 操作力: 250±50gf
4. 行程: 0.12±0.1mm
5. 绝缘电阻: 100MΩ
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 7万次

材料:

- 本体:LCP (原色)
 按钮:PPA (白色)
 卡件: 磷铜 (镀银)
 弹片: 不锈钢 (镀银)
 盖板: 磷铜 (镀铜锡)

						第一视角		名称: 轻触开关	
标记	处数	更改文件号		签名	日期	比例		一般公差	
设计						单位	mm	>0.5-2	±0.10
审核						重量		>2-5	±0.25
								>5-10	±0.30
								角度	±0.5°
								深圳市逸致电子有限公司 Shenzhen Yizhi Electronics Co., LTD	