





PCB. 焊接图



电路图

主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: 100mΩ
3. 操作力: 250±50gf
4. 行程: 0.12±0.1mm
5. 绝缘电阻: 100MΩ
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 7万次

材料:

本体:LCP (原色)
按钮:PPA (白色)
卡件: 磷铜 (镀银)
弹片: 不锈钢 (镀银)
盖板: 磷铜 (镀铜锡)

					第一视角		名称: 轻触开关	
							型号: YZA-040	
标记	处数	更改文件号	签名	日期	比例			
设计					单位	mm	>0.5~2	±0.10
审核					重量		>2~5	±0.25
批准							>5~10	±0.30
							角度	±0.5°
							深圳市逸致电子有限公司 Shenzhen Yizhi Electronics Co., LTD	