

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

修订	变更描述	变更单号	签名	日期

F								F
E								E
D								D
C								C
B								B
A								A
1	2	3	4	5	6	7	8	

执行标准	GJB 680A-2009	配接电缆	/
内导体连接方式	/	外导体连接方式	/
特性阻抗	50 Ω	频率范围	DC~18GHz
温度范围	-55°C~+125°C	电压驻波比	≤1.15
介质耐压	500V	插入损耗	≤0.05 √f dB
绝缘电阻	≥5000MΩ	盐雾	48小时
耐久性	500次	RoHS	不适用
内导体	铍铜	镀金	
绝缘体	PEI/PTFE	/	
外导体	不锈钢	钝化	

制图		版次		比例	型号规格
		投	影		
		—	—		
审核		未注公差		长度 ±0.15 ±0.1 ±0.07	角度 ±1°
		X.	X.		
		XX	XX		
批准		* 为重点尺寸 单位 mm			

HX-N-SMA-KJ-1

N型母头转SMA公头转接器

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd