









间距PITCH: 1.25mm

版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2013-04-10

2~6P无此左、右结构
2~11P无此左、右结构
2~7P无此左、右结构



- 1.线数(Poles):参照列表
- 2.接触电阻(Contact resistance): $\leq 20\text{m}\Omega$
- 3.绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq 100\text{M}\Omega$
- 4.额定电压(Rated voltage):50V AC DC
- 5.额定电流(Rated current):1A AC DC
- 6.耐电压(Withstand Voltage):500V AC/ minute
- 7.温度范围(Temperature Range):-40°C ~ +105°C



CKTS	尺寸Dimensions(mm)			
	DIM.A	DIM.B	DIM.C	DIM.E
02	1.25	5.75	3.75	0.75
03	2.50	7.00	5.00	1.60
04	3.75	8.25	6.25	2.65
05	5.00	9.50	7.50	2.50
06	6.25	10.75	8.75	4.65
07	7.50	12.00	10.00	4.65
08	8.75	13.25	11.25	4.65
09	10.00	14.50	12.50	4.65
10	11.25	15.75	13.75	6.60
11	12.50	17.00	15.00	6.60
12	13.75	18.25	16.25	6.60
13	15.00	19.50	17.50	6.60
14	16.25	20.75	18.75	6.60
15	17.50	22.00	20.00	6.60

注释 NOTES

①产品编码PRODUCT CODE:

A1253AWV-**-F1CB1-R-X-4

PART NO. _____
NO.OF CIRCUITS: _____
SEE CHART
MATERIAL: _____
SEE NOTES
PACKAGING: _____
R=REEL
X=CAP

②材质 MATERIAL

- a.壳体HOUSING:LCP UL94V-0, 自然色 NATURAL
b.针PIN:磷青铜 PHOSPHOR BRONZE,
镍底镀锡 TIN OVER NICKEL PLATE
c.固定片FINNTING NAIL:磷青铜 PHOSPHOR BRONZE,
镍底镀锡 TIN OVER NICKEL PLATE
e. 盖子CAP: LCP UL94V-0, 自然色 NATURAL

③配套部件 MATES WITH: 壳体HOUSING, 端子 TERMINAL


1. A1253Y-** & A1253T;

④同系列可选型号 VIEW AVAILABLE MODELS IN THE SAME SERIES:


1. A1253AWR-**

一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle) X ±0.50 X° ±5° XX ±0.30 XX° ±2° XXX ±0.20 XXX° ±1° XXXX / XXXX° /	品名 SERIES NAME	1.25mm,Pitch,W/B 顶装,外置锁扣,SMT	绘制 DRAWN	Z.C.W	2013.4.10	JKUN www.JKUN.cc
			审核 CHECKED	J.Y.Jian	2013.4.10	
物料编码 PART NO.	图纸编号 DWG NO.	SEE NOTES SD-A1253-B	批准 APPROVED	Z.M.Xue	2013.4.10	单位 UNITS Metric mm
			图幅 SIZE A4	页数 SHEET 4/1	比例 SCALE 4:1	






	6	7	8
版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2013-04-10



02~10 CONTACTS



11~15 CONTACTS



列表1

Circuits	DIM.D	DIM.E	Q'ty/Reel	Packing Reel/Caton
02~04PIN	-	16	1000pcs	20/Reel
05~10PIN	-	24	1000pcs	15/Reel
11~14PIN	28.40	32	1000pcs	11/Reel
15PIN	40.40	44	1000pcs	8/Reel

包装说明:

1. 把成品包入卷盘中, 每盘装1000PCS, 卷盘贴合格证, 将卷装产品套上PE袋, 放入外箱中, 外箱贴好胶带, 贴上合格证;
2. 所有材料有害物质控制需符合RoHS标准.

一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE			
长度(Length)		角度(Angle)	
X.	±0.50	X.°	±5°
XX	±0.30	XX°	±2°
XXX	±0.20	XXX°	±1°
XXXX	/	XXXX°	/

品名 SERIES NAME	1.25mm,Pitch,W/B 顶装,外置锁扣,载带包装
物料编码 PART NO.	
图纸编号 DWG NO.	SD-A1253-B

绘制 DRAWN	Z.G.W	2013.4.10
审核 CHECKED	J.Y.Jian	2013.4.10
批准 APPROVED	Z.M.Xue	2013.4.10
图幅 SIZE A4	页数 SHEET 4/1	比例 SCALE

www.JKUN.cc	
単位 UNITS	Metric mm