





1 2 3 4

d



A



B



D



技术要求:

- 零部件表面光洁无划伤，水花，变形，影响外观及性能等缺陷。
- 额定电流：50mA. 12V DC, 绝缘电阻100MΩmin, 200V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻100mΩ max。
- 开关手感明显，档位清晰可靠，无卡滞现象，消除外力后，应能快速回位。

序号	名称	图 号	材 料	数 量	备注
5	盖板	2BC2	磷铜 0.15	1	镀银
4	按扭	2BD1	LCP白	1	
3	簧片	2BE1	进口不锈钢覆膜(亚膜)	1	镀银
2	底座	2BB1	LCP黑	1	
1	卡件	2BA2	磷铜0.12	1	镀银

				設計	黃彬	角度公差	比例	沼稱	轻触开关
						±1°	1:1		
				審核	张伟	標尺公差	單位	型號	HX-3x5-CA-2.5N
						±0.01	mm		
				批準	罗小春	日期	版本	料號	成品外形图
標記	處數	更改文件號	簽字	日期					



深圳市韩下电子有限公司