



1 2 3 4

d


A



B




A




电路图


D



C



D



E-mail : hanxi aswi tch@126.com

- 技术要求：
- 零部件表面光洁无划伤，水花，变形，影响外观及性能等缺陷。
 - 额定电流：50mA. 12V DC, 绝缘电阻100MΩmin, 200V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻100mΩ max。
 - 开关手感明显，档位清晰可靠，无卡滞现象，消除外力后，应能快速回位。

序号	名称	图 号	材 料	数 量	备 注
5	盖板	2BC2	磷铜 0.15	1	镀银
4	按扭	2BD1	LCP白	1	
3	簧片	2BE1	进口不锈钢覆膜(亚膜)	1	镀银
2	底座	2BB1	LCP黑	1	
1	卡件	2BA2	磷铜0.12	1	镀银

				設 計	黃彬	角度公差	比例	沼 稱	轻触开关
						±1°	1:1		
				審 核	张伟	標尺公差	單位	型 號	HX-3x5-CA-1.6N right angle
						±0.01	mm		
				批 準	罗小春	日期	版本	料 號	成品外形图
標記	處數	更改文件號	簽字						