








1	2	3	4	5	6	7	8
A H:	1.7	1.8	2.0	2.5			

标记 MARK.	ECN编号/变更内容 ECN NO./DEFINITION	日期 DATE	修改 REVISE	核准 APPROVE



CIRCUIT DIAGRAM



P. C. B MOUNTING PATTERN DIMENSION

序号 No.	零部件名称 NAME	材料名称 MATERIAL	数量 QUANTITY	备注 REMARKS
1	卡件 TERMINAL	磷铜 PHOSPHOR COPPER	1	镀银 Ag PLATED
2	基座 CASE	LCP	1	白/黑色 WHITE/BLACK
3	弹片 CONTACT	SUS301	1/2	镀银 Ag PLATED
4	防尘膜 SEAL PLATE	聚酰亚胺 PI	1	黄色 YELLOW
5	按钮 STEM	LCP	1	白/黑色 WHITE/BLACK
6	盖板 COVER	SUS304	1	清洗 CLEANOUT

项 目	规 格	未标注公差列表		单 位: mm		产 品 系 列	轻 触 开 关	
额定电负荷:	DC12V 50mA	X.	± 0.2	X°	± 1°	材 质 MATERIAL		
		. X	± 0.1	. X°	± 0.5°	重 量 WT.		
绝缘电阻:	≥100MΩ 100V DC/1min	. XX	± 0.05	. XX°	± 0.3°	图 号 DWG NO.		
耐压强度:	AC250V 50Hz/1min	. XXX	± 0.02	. XXX°	—	设 计 DESIGN	黄彬	
环境温度:	-40°C ~ +85°C	审 核 CHECKED	张伟	视 图 VIEW	比例 SCALE	1 : 1	产 品 名 称 Product Title	HX-3x3.5x2.0-4P-2.5N
接触电阻:	≤100mΩ Max	校 准 化 STANDARD		版 本 REV.	A0	产 品 编 号 Product number		
行 程:	0.18 ± 0.1mm	批 准 APPROVE	罗小春	日 期 DATE	2020/03	张 数 Page No.	第 页 Page	

 深圳市韩下电子有限公司
HANXIA