







尺寸范围	未注公差值
0~3	±0.1
3~6	±0.15
6~9	±0.2
9~12	±0.25
12~15	±0.3



主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50m\Omega$
3. 操作力: $160 \pm 50gf$
4. 行程: $0.20 \pm 0.1mm$
5. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 20,000Cycles

电路简图
SCHEMATIC



印制线路板
Recommended P.C.B layout

5	接触脚	磷铜	-----	
4	弹片	不锈钢	-----	外 购
3	基 座	LCP	白色	-----
2	盖板	磷铜t=0.2	-----	镀 银
1	按钮	PA6T	黑色	-----
NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	COLOR	REMARK

深圳市韩下电子有限公司

CUSTOMER COPY		名稱 TITLE:		轻触开关		
型 號 TYPE NO.						
料 號 PART NO.(OLD)				HX-2x4x3.5CA-1.6N		
圖 號 DRAWING NO.		A 狀態碼				
SCALE	5: 1	UNIT	mm	A4		

工程变更通知单 ECN(DCN) NO.	版 次 REV	日 期 DATE	说 明 DESCRIPTION	改 变 CHANGE	承 認 APPRO.	GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED

DRAW	繪圖員	
DESIGN	設 計	黄彬
CHECH	校 閱	张伟
APPRO.	承 認	罗小春