








1 2 3 4 5 6 7 8



电路图  
CIRCUIT DIAGRAM



PCB. 焊接图  
PCB. WELDING DRAWING

G	按钮	PPA	1	黑色
F	盖板	PPA	1	黑色
E	防尘胶	硅胶	1	黑色
D	防水层	聚酰亚胺	1	橙黄色
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR

第一视角 FIRST VIEW							名称/NAME: 轻触开关 TACTILE SWITCH	
							型号/MODEL: HX 6x6x5 TPFS	
标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	1:1	一般公差 GENERAL TOLERANCE	
设计 DESIGN	黄彬	2021.06.01			单位 UNIT	mm	$\geq 0 \sim 2 < \pm 0.15$	
审核 CHECKED	张伟	2021.06.01			重量 WEIGHT		$\geq 2 \sim 5 < \pm 0.25$	
批准 APPROVED	罗小春	2021.06.01			角度 ANGLE		$\geq 5 \pm 0.35$	
							$\pm 0.5^\circ$	

韩下 HANXIA 深圳市韩下电子有限公司

### 主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage. current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	$\leq 100\text{m}\Omega$
按力 Operating force	$250 \pm 50\text{gf}$
行程 Travel	$0.30 \pm 0.15\text{mm}$
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100\text{M}\Omega$
介电强度 Dielectric strength	$\geq 250\text{VAC}/1\text{min}$

1 2 3 4 5 6 7 8