



1	2	3	4	5	6	7	8
A							
B							
C							
D							
E							
F							

序号	零件名称	材质
1	基座	PA塑料
2	盖板	铁
3	按子	PA塑料
4	弹片	磷铜/复银

SCHEMATIC



Recommended P.C.B Layout



## 技术要求

## 1、ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气性能):

1.1 Rating(额定值): DC12V 50mA

1.2 Travel(行程): 0.25±01mm

1.3 Contact Resistance(接触电阻): 100mΩ Max

1.4 Life(寿命): 100,000 Cycles

## 2、ELECTRICAL temperature rang(使用温度范围): -25° C~+70° C

E-mail : hanxi\_aelectro@126.com

单位 UNIT	mm	一般公差 GENERAL TOLERANCE		名称 NAME	深圳市韩下电子有限公司 HANXIA		
		L≤4	±0.2				
制图 DRAW	黄彬	4<L≤16	±0.3	250<L	±0.7		
设计 DESIGN		16<L≤63	±0.4	角度 ANGULAR DIMENSION ±0.5°			
审核 CHECKED	张伟	材质 MATERIAL		型号 Model No.	HX-6x6x7.3-TP FT square button		
标准化 STANDARD		重量 WT.		料号 Part No.			
标记 MARK.	ECN 编号/变更内容 ECN NO./DEFINITION	批准 APPROVE	罗小春	表面积 SA.		视角 PROJ.	比例 SCALE
	修改 REVISE	核准 APPROVE	日期 DATE			版本 REV.	A4 C 图 C DWG
1	2	3	4	5	6	7	8