





A





B



C



D



P . C . B 建议图

技术要求:

- 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
- 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100MΩmin, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻 100mΩ max。
- 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

序号	名称	料号	材料	数量	备注
E	盖板	MA010-05	不锈钢带0.25	1	镀CT
D	按钮	MA010-04	PPA/G3白	1	
C	簧片	MA010-03	不锈钢覆银	1	外购
B	底座	MA010-02	PPA/G3白	1	
A	卡件	MA010-01	黄铜H62	1	镀银

標記	處數	更改文件號	簽字	日期

設計	黃彬	角度公差	比例	沼稱	輕触开关
		±1°	10:1		
審核	張伟	標尺公差	單位	型號	HX-3x6x4.3-TP
		±0.01	mm		
批準	羅小春	日期	版本	料號	成品外形图
		2020.8.24			



深圳市韩下电子有限公司