

高度規格	RevNo	Revision note	Date	Signature	Checked
------	-------	---------------	------	-----------	---------

1. 8H

2. 0H







2. 2H

2. 5H

3. 0H

3. 8H

4. 0H



技术要求:

- 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
- 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100MΩ min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻 100mΩ max。
- 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

E-mail : hanxi_aelectro@126.com

序号	名称	料号	材料	数量	备注
F	盖板	BC3	不锈钢0.15	1	酸洗
E	按扭	BD1	LCP 黑	1	
D	防尘膜	LF4	0.05 (机贴)		外购
C	簧片	BE3	进口不锈钢覆银	2	外购
B	底座	BB27	LCP 黑	1	
A	卡件	BA10	磷铜0.12	1	镀银

		材料	角度公差		比例	产品名称	HX 3x4x2-2P-1.6N TACTILE SWITCH		
			±1°	1:1					
		電鍍顏色	標尺公差		單位				
			±0.01	mm					
		厚度	日期		版本				
標記 處數	更改文件號								
簽字	日期								
設計	標準化		審核	批準					
黃彬			张伟	罗小春					



深圳市韩下电子有限公司