







尺寸范围	未注公差值
0~3	± 0.1
3~6	± 0.15
6~9	± 0.2
9~12	± 0.25
12~15	± 0.3



电路简图
SCHEMATIC



印制线路板
Recommended P.C.B layout



主要技术规格:

- 额定值: 50mA DC12V
- 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
- 操作力: $250 \pm 50\text{gf}$
- 行程: $0.20 \pm 0.1\text{mm}$
- 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
- 抗电强度: 250V 50HZ 1Mi n.
- 寿命: 20,000Cycles

NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	COLOR	REMARK
5	接触脚	磷铜	-----	
4	弹片	不锈钢	-----	外购
3	基座	LCP	白色	-----
2	盖板	磷铜 t=0.2	-----	镀银
1	按钮	PA6T	黑色	-----

韩下® 深圳市韩下电子有限公司

CUSTOMER COPY 名稱
TITLE: 轻触开关

型號
TYPE NO.
HX-2x4x3.5CA-2.5N

DESIGN	繪圖員	黄彬	
CHECK	設計	张伟	
APPRO.	校閱	罗小春	
	GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED	DRAWING NO.	A 狀態碼
SCALE	5:1	UNIT	mm
		A4	