





技术要求:

1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100MΩmin, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻100mΩ max。
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

E	盖板	MA010-05	不锈钢带0.25	1	镀CT
D	按钮	MA010-04	PPA/G3白	1	
C	簧片	MA010-03	不锈钢覆银	1	外购
B	底座	MA010-02	PPA/G3白	1	
A	卡件	MA010-01	黄铜H62	1	镀银
序号	名称	料号	材料	数量	备注

					設計	黄彬	角度公差	比例	名稱	轻触开关
							±1°	10:1		
							標尺公差	單位		
							±0.01	mm		
F					審 核	张伟	日期	版本	型號	HX-3x6x5-TP
							2020.8.24			
	標記	處數	更改文件號	簽字	日期	批 準	罗小春		料號	成品外形图