






- 主要技术规格:
- 额定值: 50mA DC12V
 - 接触电阻: $\leq 100m\Omega$
 - 操作力: $250 \pm 40\text{gf}$
 - 行程: $0.20 \pm 0.1\text{mm}$
 - 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
 - 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
 - 寿命: 30,000 Cycles

材料:

- 本体: PPA (黑色)
 按钮: PPA (黑色)
 卡件: 黄铜 (镀银)
 弹片: 钢 (覆银)
 盖板: 铁 (镀铜锡)



电路图



PCB. 焊接图

E-mail : hanxi aswi tch@126.com

第一视角					名称:	
					轻触开关	
					型号:	
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	比 例	一般公差
设计	黄彬	2020.8.11	单 位	mm	>0.5~2	± 0.10
审 核	张伟	2020.8.11	重 量		>2~5	± 0.25
批 准	罗小春	2020.8.11			>5~10	± 0.30
					角 度	$\pm 0.5^\circ$