






RoHS Compliant



USB 5 pin Def:

1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	Detecy pin
PIN	SIGNAL NAME


- 规格说明:Specifications:
- 电气特性:Electrical:
- 额定电流: Current Rating 5A/contact terminal
 - 额定电压: Voltage Rating 30V DC
 - 接触阻抗:Contact Resistance 30 milliohms MAX
 - 耐电压:Dielectric Withstanding Voitage: 500 V AC AT Sea level
 - 绝缘阻抗:Insulation Resistance: 100MEGA ohms MIN
- 物理性能:Mechanical:
- 插拔力: Connector Mate and Umamate Force Mate force:3.57kgf(MAX) Umamate force:1.02kgf (MIN)
 - 端子保持力: Terminal Retention 1.2kgf (MIN)
- 原材料:Material:
- 塑胶:Housing: High Temperature Thermoplastics, UL 94V-0 PA9T White/Black
 - 端子>Contact:Copper Alloy C7025
 - 外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC
- 电镀:Finish:
- 端子>Contact: Plated Gold in Mating Area; Tin On Solder Tails
 - 外壳:Shell: Nickel Plating




RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

深圳市连欣科技有限公司

品名 (ITEM NO)	USB 2.0 5PIN 180度插板DIP母座 超薄大电流 高H=10.0MM	图号 (DWG NO)		单位 (UNIT) : MM
料号 (PART NO)	XUDF-012-0108D	版本 (REV)	A/0	比例 (SCALE) 1:1
型号 (MODEL NO)	N/A	日期 (DATE)	2015.06.09	公差 (TOLERANCE) UNINSPECTED
		设计 (DESIGN)		X.X ±0.30
		审核 (CHECKED)	~	X.XX ±0.20
		核准 (APPROVED)		X.XXX ±0.10
				X.X° ±5°
				X.X° ±2°



外箱物料标签



6 依图示粘贴产品或ROHS标签.

5 外箱用透明胶纸带封“工”字型.

4 每箱竖放25盒*2,若尾数箱在空间处加装填充物.

备注:

1. PE真空盒1set
2. 每盒装成品100Pcs
3. 每箱数量见表一
4. 外箱尺寸与规格: 36*20*28CM
5. 外箱用透明胶纸带封“工”字型;

深圳市连欣科技有限公司		图号 (DWG NO)		单位 (UNIT) : MM
		版本 (REV)	A/0	比例 (SCALE) 1:1
		日期 (DATE)	2015.06.09	
品名 (ITEM NO)	USB 2.0 SP1N 180度插板DIP母座 超薄大电流 高H=10.0MM	设计 (DESIGN)		
料号 (PART NO)	XUDF-012-0108D	审核 (CHECKED)	~	
型号 (MODEL NO)	N/A	核准 (APPROVED)		