



Rev.	ECN Number	Description	Date	Drawn	Checked	Approved



焊盘尺寸

尺寸公差 ± 0.05

- 1.材料和电镀:
针筒为黄铜合金, 镀镍50-80U" 镀金1U
针头为黄铜合金, 镀镍50-80U" 镀金1U
弹簧为不锈钢,弹力为 $80 \pm 5G$
- 2.持续工作电流: 1.0A
- 3.工作电压: 低于12V@25°C
- 4.使用寿命:10000次以上
- 5.耐久性:10000弹簧为保持在范围内
- 6.正向力: 工作点大于80gf
- 7.盐雾试验 5%盐溶液24小时无锈蚀
- 8.可焊性试验 $245 \pm 5^\circ \pm 1\text{Seconds}$ 湿焊覆盖率95%以上

GENERAL TOLERANCE		SCALE: 1:1		DRAWN		DATE		DWG. NO.		TITLE		REV.	
XX. ± 0.50		UNIT: mm		CHECK		DATE		xs-003		客户图		A	
X. ± 0.35	X. $\pm 2.0^\circ$							PARTS NO.(INTENDED USE)		RF Antenna POGO		SHEET	
.X ± 0.25	.X $\pm 1.0^\circ$	SIZE: A4		APPROVE		DATE		A-PG-2010-A		PIN,SMT, $\phi 2.0 \times 3.0\text{mm}$		1/1	
.XX ± 0.15	.XX $\pm 0.5^\circ$												

MyAntenna®