

Z9E5017S

('ON 0NIMVHD) 台器理図

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
T U V

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

DESIGNATION

命名法

JL04V-2A28-11SE*-R

SERIES

シリーズ名

RECEPTACLE

レセプタクル

GLASS

非防水

SHELL SIZE

シェルサイズ

CONTACT ARRANGEMENT

インサート名

SOCKET CONTACT

ソケットコンタクト

WITH PROTECTIVE EARTH CONTACT

保護回路接続構造有

ALTERNATE INSERT POSITIONS

NOT WANTED: NORMAL POSITION

W: 80°

X: 110°

Y: 250°

Z: 280°

インサート回転角度

ナシ: 標準

W: 80°



X: 110°

Y: 250°

Z: 280°

SUFFIX

特殊記号



- NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
EARTH MARK (⊕) IS MARKED NEAR BY CONTACT No. "M".
2. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.
3. PART NUMBER IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
4. ALTERNATE INSERT POSITION IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
5. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.

1. 図示の位置に端子番号を表示する。
又、保護回路接続(M端子)は ⊕ で表わす。
2. 図示の位置に社名【JAE】を表示する。
3. 図示の位置に品名を表示する。但し、末尾-Rは表示しない。
4. 図示の位置にインサート回転角度記号を表示する。
5. 図示の位置に製造ロットNo.を表示する。

※※※

製造月(1~9月, X: 10月, Y: 11月, Z: 12月)

製造年('99, '00, '01, ...)

SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT : 4X#12
18X#16

RATED VOLTAGE : 250VAC(#12), 100VAC(#16)

RATED CURRENT :
#12 CONTACT 23A MAX./CONTACT UNIT
#16 CONTACT 13A MAX./CONTACT UNIT

DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : 2000VAC

INSULATION RESISTANCE : 5000MΩ MIN. (AT 500VDC)

APPLICABLE WIRE :
#12 CONTACT 3.5mm MAX.
#16 CONTACT 1.25mm MAX.

仕様

コンタクト: #12コンタクト 4本
#16コンタクト 18本


定格電圧 : #12コンタクト 250VAC
#16コンタクト 100VAC

定格電流 : #12コンタクト 23A以下/1芯
#16コンタクト 13A以下/1芯

耐電圧 : 2000VAC

絶縁抵抗 : 5000MΩ以上(DC500Vにて)

適用電線 : #12コンタクト 3.5mm以下
#16コンタクト 1.25mm以下



SECT. A-A
(SCALE 2:1)

8	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
7	SCREW	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
6	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR:BLACK
5	FRONT INSULATOR	1	SILICONE RUBBER	NONE	COLOR:BLACK
4	SHELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	#16 CONTACT(LINE)	18	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO. : A~I, N~X
2	#12 CONTACT(LINE)	3	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO. : J, K, L
1	#12 CONTACT(EARTH)	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO. : M
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書(SPECIFICATION)	第1版(ORIGINAL DATE)	尺 度(SCALE)	シ リーズ(SERIES)	日本航空電子工業株式会社
JACS-5079	15.Dec.2005	1:1	JL04V	JAPAN AVIATION
公差(GENERAL TOLERANCE)	製図 DR.	名称(TITLE)		ELECTRONICS
寸法(DIMENSION)	担当 CHK.	JL04V-2A28-11SE*-R		INDUSTRY, LTD.
角度(ANGLES)	査閲 APPD.			
. ±0.8	承認 APPD.			
.X ±0.4				
.XX ±0.1				
.XXX ±				
		質量(MASS)		図面番号(DRAWING NO.)
				SJ105362
				版数(REV.)
				1