







REVISIONS					
変更					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	J5	OBSOLETED PN 178093-3 & 4-178093-1	11NOV2020	PSJ	TM




LOGO MARK



A-A



B-B



- △ □ X 面から2mmの範囲で測定
2 嵌合相手ハウジング型：174516,175442,917992,917978
3 推奨取付ねじ
JIS B1115,B1122 タッピンねじ，なべ2種
呼び径3，長さ6mm以下（締付けトルク：0.314N・m以下）
4 適用製品規格番号：108-5280，108-5342
△ 適用製品型番のプリフィックス及びIDマークを
カラーホットマークにて表示
△ 回路番号：下記参照のこと
パワー回路 ① ～ ②
シグナル回路 ②③ ～ ③⑧

- △ MUST BE KEPT BETWEEN □ X AND 2
2 THE MATING PLUG HSG. PART NUMBER: 174516,175442,917992,917978
3 RECOMMENDED MOUNTING SCREW
3mmDIA,6mmLENGTH(MAX.)PAN HEAD,CLASS 2
TAPPING SCREW SPRCIFIED IN JIS B1115,B1122
(TIGHTENING TORQUE:0.314N・m MAX.)
4 APPLICABLE PRODUCT .SPEC NO.108-5280，108-5342
△ INDICATED PREFIX AND ID MARK OF PRODUCT P/N
BY HOT MARK
△ CIRCUIT NUMBER POWER CIRCUIT NO.①～②
SIGNAL CIRCUIT NO.②③～③⑧

OBSOLETE

OBSOLETE

MARKING マーキング	△	PRE-TIN × 33 SELECTIVE-TIN (MATTE) SELECTIVE GOLD × 5	⑩ ⑪	②③ ②⑧ ③⑩	NATURAL 自然色	4-5178093-1
		PRE-TIN × 28 SELECTIVE-TIN (MATTE) SELECTIVE GOLD × 10	④ ⑤ ⑩ ⑪	②③ ②④ ②⑨ ③① ③② ③⑧	NATURAL 自然色	3-5178093-1
		PRE-TIN × 30 SELECTIVE-TIN (MATTE) SELECTIVE GOLD × 8	④ ⑤ ⑩ ⑪	②③ ②④ ③① ③②	NATURAL 自然色	2-5178093-1
		PRE-TIN × 18 SELECTIVE-TIN (MATTE) SELECTIVE GOLD × 20	⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫	②③ ~ ②⑧ ③① ~ ③⑥ ③⑧	NATURAL 自然色	5178093-3
		TIN-LEAD PRE-TIN × 33 SELECTIVE GOLD × 5	⑩ ⑪	②③ ②⑧ ③⑩	NATURAL 自然色	4-178093-1
		TIN-LEAD PRE-TIN × 28 SELECTIVE GOLD × 10	④ ⑤ ⑩ ⑪	②③ ②④ ②⑨ ③① ③② ③⑧	BLACK 黒色	3-178093-2
		TIN-LEAD PRE-TIN × 28 SELECTIVE GOLD × 10	④ ⑤ ⑩ ⑪	②③ ②④ ②⑨ ③① ③② ③⑧	NATURAL 自然色	3-178093-1
		TIN-LEAD PRE-TIN × 30 SELECTIVE GOLD × 8	④ ⑤ ⑩ ⑪	②③ ②④ ③① ③②	NATURAL 自然色	2-178093-1
		PRE-TIN × 38	—//—	—//—	ORANGE 橙色	178093-8
		TIN-LEAD PRE-TIN × 18 SELECTIVE GOLD × 20	⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫	②③ ~ ②⑧ ③① ~ ③⑥ ③⑧	NATURAL 自然色	178093-3
		PRE-TIN × 38	—//—	—//—	BLACK 黒色	178093-2
		PRE-TIN × 38	—//—	—//—	NATURAL 自然色	178093-1
SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接触部側	POWER CIRCUIT NO. パワー回路	SIGNAL CIRCUIT NO. シグナル回路	HOUSING COLOR ハウジング色	P/N	
	CONTACT FINISH コンタクト仕上げ	CIRCUIT NO. OF GOLD PLATED CONTACT 金メッキ端子使用回路番号				

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN	TE Connectivity		
DIMENSIONS: 単位： 純 mm			CHK			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差			APVD	NAME 名称		
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±			PRODUCT SPEC 製品規格 108-5280	38Pos.CAP HOUSING ASS'Y .040/.070 HYBRID I/O CONN.(NON FLANGE TYPE)		
MATERIAL 材料			APPLICATION SPEC 取付適用規格 —//—	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=178093
FINISH 仕上			WEIGHT 19.4 g	RESTRICTED TO		
SEE TABLE			CUSTOMER DRAWING	SCALE 尺度 2:1	SHEET 1 of 1	REV J5