



-/ 本 図



NOTE

- 最大電線外径1.6 (mm) の電線 26本の束線が可能です。
- △ ウィスカ対策・RoSH対応品
(WHISKER COUNTERMEASURE&RoSH COMPLIANCE)



PARTS NUMBER
パーツナンバー

LOGO MARK
ロゴマーク

DATE CODE
デートコード

OBSOLETE

1	2	STAINLESS STEEL,ORGANIC COATING	△SCREW PAN HEAD 3.2 LONG	5
1	2	STAINLESS STEEL,ORGANIC COATING	△SCREW FIL HEAD 9.5 LONG	4
1	2	ZINC-COATED STEEL, PAINTED TO METALIC SILVER	CABLE-CLAMP △	3
1	2	ZINC-COATED STEEL, PAINTED TO METALIC SILVER	CABLE-CLAMP	3
1	2	ZINC-COATED STEEL, PAINTED TO METALIC SILVER	SHIELD (L.H) △	2
1	2	ZINC-COATED STEEL, PAINTED TO METALIC SILVER	SHIELD (L.H)	2
1	2	ZINC-COATED STEEL, PAINTED TO METALIC SILVER	SHIELD (R.H) △	1
1	2	ZINC-COATED STEEL, PAINTED TO METALIC SILVER	SHIELD (R.H)	1
MATERIAL AND FINISH			NAME	ITEM NO.

© COPYRIGHT 2012 BY Tyco Electronics Japan G.K.

参考図面
(CUSTOMER COPY
REFERENCE ONLY)

材料 (MATERIAL)		適合電線径 (WIRE RANGE)		TE Connectivity	
上参照		mm (AWG)		分類 (CLASS)	
上参照		mm (IN)		型式 (TYPE)	
DR.	S. Yoshida	一般公差	TOLERANCE	±0.4	尺 (SCALE)
CHK	M. Tanaka	EXCEPT	AS NOTED	1:1	LOC
DE.	Apr 17/2011	名称 (NAME)	26極 180° ショートシールド		
LTR.		変更 (REVISION RECORD)		DR. CHK. DATE	

E	REVISED PER ECO-20-007658	KR	MZ	12JUN 2020
D	REVISED	T.N.N.Y.		09SEP 2013
C	REVISED (P-DWG)	X.S	11/21/14	
B	REVISED (REV. 3)	T.K	12/21/14	
A	REVISED (REV. 2)	J.W	12/21/14	
D	RELEASED (REV. 2)	J.W	12/21/14	

C-171060

類似 NO. 200514-2

単位: 概 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT