



Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmustererhebung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstige benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rat gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: PSU / grau / grey
Gehäuse/Housing: PSU / grau / grey
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung / Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK

Oberflächen/Surfaces:


Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ / ContactØ: $\varnothing 1.3 \text{ mm}$
Anschluß/Termination: 0.5 mm^2
Löt/Solder: AWG 20

Prüfspannung/Test Voltage: 1.9 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load: 14 A
Einzelkontakte/single contacts: 14 A
2 polig / 2 position: 14 A
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)



K11M07-P02LPH0-39..	min. 2.7 max. 3.9	K11M07-P02LPH0-..60	blau / blue
K11M07-P02LPH0-52..	min. 4.0 max. 5.2	K11M07-P02LPH0-..70	grau / grey
K11M07-P02LPH0-65..	min. 5.3 max. 6.5	K11M07-P02LPH0-..80	schwarz / black
Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	Artikelnummer Partnumber	Farbe Spannmutter Colour Backnut

					Rahteil:		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:		
					hierzu Stückliste		CAD-Nr.:	00022275	Bl.:	
				2003	Tag	Name	Benennung:			Maßstab:
				Bearb.	28.01.	Braun F.	Kabelteil cpl.			5:1
				Gepr.						
				Norm.						
						Zeichnungs Nr.:			Vervielf. Pause	
						K11M07-P02LPH0-....				
Änd-zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name			Ersatz für:			Nr.:	