







- | | |
|----|--|
| 12 | ALTERNATIVE RESIN PBT GF |
| 11 | PRELIMINARY – NOT RELEASED FOR PRODUCTION |
| 10 | POLARIZATION RIB BETWEEN CAVITIES. SEE TYPICAL POLARIZATION CUTOFF ON |
| 9 | COLOR CODE AREA, STRAIGHT LINE (PERMISSIBLE METHOD: PERMANENT INK |
| 8 | PBT GF, COLOR NATURAL, UL94–VO & GWEPT 750°C NO FLAME |
| 7 | PBT GF, COLOR GRAY, |
| 6 | PASSENDE GEGENSTECKER:
–TABWANNE SIEHE ZEICHNUNG 1971921 AND EQUIVALENT;
–LEITERKARTENANSCHLUSS MIT RAHMEN SIEHE ZEICHNUNG 964 575
–LEITERKARTENANSCHLUSS OHNE RAHMEN SIEHE SPEZIFIKATION 108–18056 |

MATING PARTS:
 -TABHEADER SEE DRAWING NO.1971921 AND EQUIVALENT;
 -PCB APPLICATION WITH FRAME SEE DRAWING 964 575
 -PCB APPLICATION WITHOUT FRAME SEE SPECIFICATION 108-18056

- 
 X ... Kammer mit Kontakt bestückt
 o ... Kammer ohne Kontakt
 x ... CAVITY LOADED WITH CONTACT
 O ... CAVITY WITHOUT CONTACT

- 4 SCHNITTBEREICH DURCH HERSTELLUNGSPROZESS
CUTTING AREA FROM PRODUCING PROCESS

-  RASTMÖGLICHKEIT FÜR INNENVERRASTUNG AUF ANFRAGE
LOCKING FEATURE FOR INTERIOR LOCKING BY REQUEST

- DRAHTGRÖß ENBEREICH, DGB I ($7 \times \phi 0.2 \text{ mm} = 0.22 \text{ mm}^2$, $12 \times \phi 0.2 \text{ mm} = 0.35 \text{ mm}^2$).
 SIEHE VERARBEITUNGSANWEISUNG 114–18049

- △2 WIRE RANGE, DGB I ($7 \times \phi.2\text{mm} = 0.22\text{mm}^2$, $12 \times \phi.2\text{mm} = 0.35\text{mm}^2$).
SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18049

- KODIERIPPEN; SCHNEIDEN AUF DER VERARBEITUNGSMASCHINE
MÖGLICH.
KEYING RIBS; CUTTING WITH THE TERMINATION MACHINE POSSIBLE

[illegible]

					THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN SCHNAUBELT 08.06.94		 TE Connectivity	
					DIMENSIONS: mm		CHK BORMUTH 08.06.94			
					TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APD —		NAME AMP DUOPLUG 2.5 th FEMALE CONNECTOR 3-20 POSITION, DGB I, SELECTIV LOADED AMP DUOPLUG 2.5 th Federleista, 3-20 polig, DGB I selectiv belastbar	
					 0 PLC ± — 1 PLC ± 0.2 2 PLC ± — 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± 1° FINISH —		PRODUCT SPEC —			
SIEHE TABELLE 2 — KONTAKT					CuSn		VORVERZINNT		APPLICATION SPEC 114-18049-1	
SEE TABLE 1 — FEDERLEISTENGEHÄUSE					SIEHE TABELLE		SIEHE TABELLE			
BESTELL-NR.					POS.		STÜCK		SIZE A1	
BENENNUNG EINZELTEIL					WERKSTOFF		OBERFLÄCHE FARBE		CAGE CODE 00779	
									DRAWING NO 966480	
									RESTRICTED TO —	
									CUSTOMER DRAWING SCALE 10:1 SHEET 1 of 1 REV D	