




| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |         |     |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|---------|-----|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE    | DWN |
| J   | —    |           | B   | REVISED PER ECR-10-007167 | 09APR10 | HMR |

テーピング仕様 B : 4極以上  
TAPING STYLE B : 4Pos AND MORE



- 注:
- △ 累積ピッチ公差は20ピッチで±1.0mmとする
  - △ 測定位置はポスト先端中心とする
  - △ 貼り付けテープは台紙からはみ出さないこと
  - △ 測定位置はテーピングの上端位置とし、リード線を中心線との間隔とする
  - △ 12.7 PITCH 寸法の中心値を基準とする
  - 6. かん合相手製品型番: 表参照のこと。
  - △ 適用基板穴径: Φ A  
パンチ加工穴: 0.7<sup>+0.1</sup><sub>-0</sub>  
ドリル加工穴: 0.9±0.05
- NOTE
- △ ACCUMULATING TOLERANCE : ±1.0mm/20 PITCH
  - △ MESURING POINT : AT TOP OF POST
  - △ TAPE MUST NOT PROTRUDE FROM BACKING PAPER
  - △ MESURING POINT, THE TOP OF TAPING AND THE CENTER LINE OF LEAD WIRE IN BETWEEN
  - △ BE BASED ON THE CENTER 12.7mm PITCH DIMENSION
  - 6. MATING CONN. P/N : SEE TABLE
  - △ APPLICABLE P.C.B. HOLE DIA : Φ A  
PUNCHED HOLE : 0.7<sup>+0.1</sup><sub>-0</sub>  
DRILLED HOLE : 0.9±0.05





つづら箱  
AMMO PACK

| TABLE 1   |                          |                                            |
|-----------|--------------------------|--------------------------------------------|
| ①         | HDR HOUSING<br>ヘッダーハウジング | 66NYLON GF UL94V-0<br>66ナイロン・ガラス強化 UL94V-0 |
| ②         | POST CONTACT<br>ポストコンタクト | BRASS, FINISH : Tin OVER Ni                |
| ③         | RADIAL PIN<br>ラジアルピン     | 黄銅 下地: Niめっき、<br>仕上: 錫めっき                  |
| ④         | RADIAL TAPE<br>ラジアルテープ   | THERMAL PAPER<br>感熱紙                       |
| ⑤         | BACKING PAPER<br>台紙      | CRAFT PAPER<br>クラフト紙                       |
| No.<br>項番 | NAME<br>名称               | MATERIAL<br>材料                             |


型番はシート2枚目参照  
FOR PART NO. SEE SHEET 2 OF 2

テーピング仕様 A : 2極、3極  
TAPING STYLE A : 2Pos, 3Pos



2極  
2 POS

基板取付穴寸法 2P~8P  
P.C.B. MOUNTING LAYOUT



|                                        |  |                                        |                                                                      |  |          |  |
|----------------------------------------|--|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |  | DWN<br>J.SATO<br>25JAN06               | Tyco Electronics AMP K.K.<br>Kawasaki, Japan                         |  |          |  |
| DIMENSIONS:<br>単位: 耗<br>mm             |  | CHK<br>N.YAMASAKI<br>25JAN06           |                                                                      |  |          |  |
|                                        |  | APVD<br>N.YAMASAKI<br>25JAN06          | NAME<br>名称<br>GRACE INERTIA CONNECTOR 2.5 ON TAPE HDR<br>TIN VERSION |  |          |  |
|                                        |  | PRODUCT SPEC<br>製品規格<br>108-78307      | SIZE<br>CAGE CODE<br>DRAWING NO<br>番号<br>A3 00779 C-1871845          |  |          |  |
| MATERIAL<br>材料<br>SEE TABLE 1          |  | APPLICATION SPEC<br>取付適用規格<br>114-5359 | RESTRICTED TO<br>—                                                   |  |          |  |
|                                        |  | WEIGHT<br>—                            | SCALE<br>尺度 4:1                                                      |  |          |  |
|                                        |  | CUSTOMER DRAWING                       | SHEET<br>1 OF 2                                                      |  | REV<br>B |  |

| LOC | DIST | REVISIONS |     |             |  |  |      |      |
|-----|------|-----------|-----|-------------|--|--|------|------|
| J   | —    | 変更        |     |             |  |  |      |      |
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION |  |  | DATE | APVD |
|     |      |           | —   | SEE SHEET 1 |  |  | —    | —    |


|                           |   |   |   |   |   |   |   |   |               |                     |                                |           |      |   |      |            |            |           |              |           |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------|------|---|------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| X-1747066-8               | * | * | * | ○ | * | ○ | * | * |               | 8                   | B                              | 450       | 17.5 | 8 | 22.5 | ▲          | NATURAL    | 8         | ▲            | 1871845-8 |
| X-1747066-7               | × | * | * | ○ | * | ○ | * | * |               | 7                   | B                              | 450       | 15.0 | 7 | 20.0 |            | NATURAL    | 7         |              | 1871845-7 |
| X-1747066-6               | × | × | * | * | ○ | * | ○ | * |               | 6                   | B                              | 450       | 12.5 | 6 | 17.5 |            | NATURAL    | 6         |              | 1871845-6 |
| X-1747066-5               | × | × | × | * | ○ | * | ○ | * |               | 5                   | B                              | 450       | 10.0 | 5 | 15.0 |            | NATURAL    | 5         |              | 1871845-5 |
| X-1747066-4               | × | × | × | × | * | ○ | * | ○ |               | 4                   | B                              | 450       | 7.5  | 4 | 12.5 |            | NATURAL    | 4         |              | 1871845-4 |
| X-1747066-3               | × | × | × | × | × | ○ | * | ○ |               | 3                   | A                              | 900       | 5    | 3 | 10.0 |            | NATURAL    | 3         |              | 1871845-3 |
| X-1747066-2               | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |               | 2                   | A                              | 900       | 2.5  | 2 | 7.5  | WITHOUT    | NATURAL    | 2         | 2.5          | 1871845-2 |
| 嵌合相手型番<br>MATING CONN P/N | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考<br>REMARKS | ハウジング極数<br>HSG Pos. | テーピング<br>仕様<br>TAPING<br>STYLE | 数量<br>QTY | M    | N | E    | ボス<br>BOSS | 色<br>COLOR | 極数<br>POS | ピッチ<br>PITCH | 型番<br>P/N |
| 回路 No. CIRCUIT NO.        |   |   |   |   |   |   |   |   |               |                     |                                |           |      |   |      |            |            |           |              |           |

ラジアルピン, ポストコンタクト位置  
○: ラジアルピン, \*: ポストコンタクト,  
-: ピン抜き

RADIAL PIN, POST CONTACT POSITION  
○: RADIAL PIN, \*: POST CONTACT,  
-: VACANCY

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:  
単位: 耗  
mm



MATERIAL  
材料

TOLERANCES UNLESS  
OTHERWISE SPECIFIED:  
一般公差

0 PLC ±  
1 PLC ±  
2 PLC ±  
3 PLC ±  
4 PLC ±  
ANGLES ±  
FINISH  
仕上

DWN  
J.SATO 25JAN2006

CHK  
N.YAMASAKI 25JAN2006

APVD  
N.YAMASAKI 25JAN2006

PRODUCT SPEC  
製品規格

APPLICATION SPEC  
取付適用規格

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

 Tyco Electronics AMP K.K.  
Kawasaki, Japan

NAME  
名称  
GRACE INERTIA CONNECTOR 2.5 ON TAPE HDR  
TIN VERSION

SIZE  
A3

CAGE CODE  
00779

DRAWING NO  
番号  
C-1871845

RESTRICTED TO  
—

SCALE  
尺度  
4:1

SHEET  
2 OF 2

REV  
B