






注 1. 図示の位置に「社標」及び「品名」を表示する。
但し、品名は略称とし「DO2-M15SA」までとする。


2. 嵌合部はニッケル上金メッキ（Au：0.1μm以上）、
スルーホール部は錫又は錫合金（無鉛）である。

3. 嵌合固定ネジは完全に締め付けてある。
ネジ部には回り止めの為にロックタイトが塗布してある。



4. 当コネクタは、MIL-C-24308規格に準拠する。



MATING LOCATION



P. W. B. HOLE PATTERNS

10	EARTH LUG	2	COPPER ALLOY	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY	
9	SCREW LOCK	2	STEEL	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY	M2.6
8	SOCKET CONTACT #1	5	PHOSPHOR BRONZE	NOTE.2	
7	SOCKET CONTACT #2	5	PHOSPHOR BRONZE	NOTE.2	
6	SOCKET CONTACT #3	5	PHOSPHOR BRONZE	NOTE.2	
5	HEXAGON NUT	2	STEEL	NICKEL PLATING	M2.6
4	SHELL	1	STEEL	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY	
3	HOOK LUG	2	PHOSPHOR BRONZE	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY	
2	INSULATOR	1	GLASS FILLED PBT	_____	UL94V-0
1	LOCATION PLATE	1	GLASS FILLED PBT	_____	UL94V-0
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 3.Mar.2003		 JAE-CONNECTOR.COM 日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	E.MURANO	度 (SCALE) シリーズ (SERIES) 2:1 D02	 JAE 図面番号 (DRAWING NO.) SJ038384
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	Y.TAKAGI	名称 (TITLE)	
. ± .X ± .XX ±0.1 .XXX ±		査閲 APPD.	—	D02-M15SAG -13L9E	
X° ± X°X' ±		承認 APPD.			
				重量 (WEIGHT)	