







1. 適用プリント基板厚：1.6mm
2. 推奨取付ネジ：JIS B115, B1122 タップインネジ, ナベ2種
呼び径4、長さ6mm（締付トルク 4kgcm以下）
3. 嵌合相手型番：316371, 316372, 353112
4. 適用製品規格番号 108-5452
5. 回路番号：下図参照のこと



PRE-TIN(錫めっき済み)	LIGHT GRAY(淡灰)	353110-6
FINISH OF CONTACT(コンタクト仕上げ)	COLOR(色)	PART No.(型番)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S.FUJITA 04AUG09		 Tyco Electronics Corporation Kawasaki, Japan	
		CHK K.BETSUI 04AUG09			
		APVD K.BETSUI 04AUG09			
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		NAME .040II SRS MULTI LOCK CONN. MK-II 72Pos. CAP HSG ASSY	
				PRODUCT SPEC 108-5452	
				APPLICATION SPEC —	
				SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
				RESTRICTED TO	
GENERAL TOLERANCE 0<≤10 ±0.2 10<≤30 ±0.25 30<≤100 ±0.3 ANGLES ±3°		MATERIAL HSG:PBT CONTACT:BRASS		FINISH SEE TABLE	
		WEIGHT —		A2 00779 C-353110	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 2:1 SHEET 1 of 1 REV 01	