








NUMBER C-174453

三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

単位: 縦横寸法 IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



注:

- 適用電線範囲: AWG #28-26 (UL1571, UL1061)
被覆外径: 0.83-0.97
(但し、使用電線について適合性に確認が必要です。)
- 材料: ハウジング: ガラス入りP.B.T UL94V-0
コンタクト: 銅合金
- 適用製品規格番号: 108-5217
- 取付適用規格番号: 114-5103


NOTES:

- APPLICABLE WIRE SIZE: AWG #28-26 (UL1571, UL1061)
INSULATION DIA RANGE: 0.83-0.97
- MATERIAL:
HOUSING: P.B.T. (G.F) UL94V-0
CONTACT: COPPER ALLOY
- PRODUCT SPEC: 108-5217
- APPLICATION SPEC: 114-5103

OBSOLETE

OBSOLETE

1-174453-5	15	28	32
1- ↑ -4	14	26	30
1- -3	13	24	28
1- -2	12	22	26
1- -1	11	20	24
1- -0	10	18	22
-9	9	16	20
-8	8	14	18
-7	7	12	16
-6	6	10	14
-5	5	8	12
-4	4	6	10
-3	3	AS SHOWN 図示	
174453-2	2	AS SHOWN 図示	
LIGHT BLUE ライトブルー	Pos. 極数	G	H
PART No. 製品型番			



RECOMMENDABLE P.C. BOARD LAYOUT
推奨基板寸法
(適用基板厚0.8~1.6)
(P.C.B THK: 0.8~1.6)

C2	REVISED PER ECN-21-132655	R.S	M.S	28DEC21
C1	REVISED PER ECN-21-131030	R.S	M.S	16DEC21
C	REVISED ECR-07-000873	C.Z	S.Y	18JAN 07
B	REDRAWN (FJ00-1083-99)	J. T		25 AUG 99
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

Copyright ©1999 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Copyright ©1999 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP 日本アール・エム・ピー株式会社 Kawasaki, Japan	
包含電線範囲 (WIRE RANGE) NOTE 1 mm ² (AWG -)		被覆外径 (INSULATION DIA.) NOTE 1 mmφ		名称 (NAME) CT AMP-IN HEADER 2mm PITCH MT HORIZONTAL (H-TYPE)	
材料 (MATERIAL) NOTE 2		仕上 (FINISH)		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下: ±0.2 10~30以下: ±0.25 30~100以下: ±0.3 角 度: ±3°	
DR. J. TSUJI 25 AUG 99		DE. 23/AUG/99 C. Tani 23 Aug 99		SIZE. C J LOC. C2 番号 (No.) C-174453	
LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR CHK DATE		尺度 (SCALE) 5-1 REV. C2 SHEET 1 OF 1	