





| 版数<br>REV. | 年月日<br>DATE | 図面NO.<br>DON NO. | 変更内容<br>DESCRIPTION | 製図<br>DR. | 担当<br>CHK. | 査閲<br>APPD. | 承認<br>APPD. |
|------------|-------------|------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
|            |             |                  |                     |           |            |             |             |
|            |             |                  |                     |           |            |             |             |
|            |             |                  |                     |           |            |             |             |



注1. 図示の位置に「社標」及び「品名」を表示する。  
但し、品名は略称とし「DO2-M15SA」までとする。

2. 嵌合部はニッケル上金メッキ (Au: 0.1 μm 以上)、  
スルーホール部は錫又は錫合金 (無鉛) である。

|                        |                   |                                 |                |                                   |               |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|
| 10                     | アースラグ             | 2                               | 銅合金            | 錫又は錫合金 (無鉛)                       |               |
| 9                      | 嵌合固定ネジ            | 2                               | 鋼              | 錫又は錫合金 (無鉛)                       | #4-40UNC      |
| 8                      | ソケットコンタクト#1       | 5                               | リン青銅           | 注2                                |               |
| 7                      | ソケットコンタクト#2       | 5                               | リン青銅           | 注2                                |               |
| 6                      | ソケットコンタクト#3       | 5                               | リン青銅           | 注2                                |               |
| 5                      | 六角ナット             | 2                               | 鋼              | ニッケルメッキ                           | #4-40UNC-2B   |
| 4                      | シェル               | 1                               | 鋼              | 錫又は錫合金 (無鉛)                       |               |
| 3                      | フックラグ             | 2                               | リン青銅           | 錫又は錫合金 (無鉛)                       |               |
| 2                      | インシュレータ           | 1                               | ガラス入PBT        |                                   | UL94V-0       |
| 1                      | ロケーションプレート        | 1                               | ガラス入PBT        |                                   | UL94V-0       |
| 符号<br>NO.              | 名称<br>DESCRIPTION | 個数<br>QTY.                      | 材料<br>MATERIAL | 仕上<br>FINISH                      | 備考<br>REMARKS |
| 仕様書 (SPECIFICATION)    |                   | 第1版 (ORIGINAL DATE)<br>2003.3.3 |                | 図面縮尺<br>2:1                       | 日本航空電子工業株式会社  |
| 公差 (GENERAL TOLERANCE) |                   | 製図<br>DR.                       | 村野             | 名称 (TITLE)<br>DO2-M15SA<br>-23L9E |               |
| 寸法 (DIMENSION)         |                   | 担当<br>CHK.                      | 高木 (洋)         |                                   |               |
| 角度 (ANGLES)            |                   | 査閲<br>APPD.                     |                |                                   |               |
| . ±                    |                   | 承認<br>APPD.                     | 金田             |                                   |               |
| .X ±                   |                   | 重量 (WEIGHT)                     |                | 図面番号 (DRAWING NO.)<br>SJ038387    |               |
| .XX ±0.1               |                   |                                 |                |                                   |               |
| .XXX ±                 |                   |                                 |                |                                   |               |