


D



C

B

A



SECTION A-A
SCHNITT A-A



-1, -2, -3 AS SHOWN
-1, -2, -3 WIE GEZEICHNET

- 1

CONNECTOR PRE-ASSEMBLED (ITEM 1 OR 2 OR 3 AND 4 OR 7 AND 5).
CABLE SCREW JOINT SCREWED WITH 2 TURNS ON PIN HOUSING
- 2

PACKAGING UNIT: 100 PCS.
- 3

FOR CABLE DIAMETER 5.8mm UP TO 6.3mm
- 4


FOR CABLE DIAMETER 6.3mm UP TO 6.8mm
- 1

STECKVERBINDER VORMONTIERT (TEILE 1 ODER 2 ODER 3 MIT 4 ODER 7 UND 5).
KABELVERSCHRAUBUNG MIT 2 UMDREHUNGEN AUF STIFTGEHÄUSE AUFGESCHAUBT
- 2


VERPACKUNGSEINHEIT: 100 STÜCK
- 3

FÜR LEITUNGSDURCHMESSER 5.8mm BIS 6.3mm
- 4


FÜR LEITUNGSDURCHMESSER 6.3mm BIS 6.8mm



PLUS CODING
PLUS-KODIERUNG




MINUS CODING
MINUS-KODIERUNG



NEUTRAL CODING
NEUTRAL-KODIERUNG

LOC	DIST	REVISIONS			
		ÄNDERUNGEN		DATE	APVD
A1	-	P	LTR	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG
		PROJEKT NR.:			
B121313		B2		BOM: INSTR. SHEET ADDED	07JUN2011 KS AW
		B3		NOTES 3 AND 4 ADDED	29JUN2011 KS AW



1- -1, 1- -2, 1- -3 AS SHOWN
1- -1, 1- -2, 1- -3 WIE GEZEICHNET

1-1987558-3	1-1987558-2	1-1987558-1	1987558-3	1987558-2	1987558-1	PART-NO. BESTELL-NR.			
1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	9	INSTRUCTION SHEET VERARBEITUNGSANWEISUNG	-	-
1	1	1	-	-	-	8	HVT PIN CONTACT, ASSY, 4sqmm HVT STECKERKONTAKT, ASSY, 4sqmm	AG AG	CU-ALLOY CU-LEG
1	1	1	-	-	-	7	PINCH RING SEAL KLEMMKORB DICHTUNG	1 3	BLACK SCHWARZ
-	-	-	1	1	1	6	HVT PIN CONTACT, ASSY, 2.5sqmm HVT STECKERKONTAKT, ASSY, 2.5sqmm	AG AG	CU-ALLOY CU-LEG
1	1	1	1	1	1	5	CABLE SCREW JOINT KABELVERSCHRAUBUNG	1	BLACK SCHWARZ
-	-	-	1	1	1	4	PINCH RING SEAL KLEMMKORB DICHTUNG	1 4	BLACK SCHWARZ
1	-	-	1	-	-	3	PIN-HOUSING, OPEN LEAD., NEUTRAL STIFTGEHÄUSE, OFFENE FÜHRUNG, NEUTRAL	1	BLACK SCHWARZ
-	1	-	-	1	-	2	PIN-HOUSING, OPEN LEAD., MINUS STIFTGEHÄUSE, OFFENE FÜHRUNG, MINUS	1	BLACK SCHWARZ
-	-	1	-	-	1	1	PIN-HOUSING, OPEN LEAD., PLUS STIFTGEHÄUSE, OFFENE FÜHRUNG, PLUS	1	BLACK SCHWARZ
PIECES STÜCK						ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLÄCHE	MATERIAL
								COLOUR/FARBE	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT FOLGEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTBESTEHENDEN ÄNDERUNGSSTAND ERHALTEN SIE AUF ANFRAGE.		DWN PT. RAGHUNATH 20MAR2010	TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: [mm]		CHK G. ACKERMANN 20MAR2010	NAME PHOTOVOLTAIK CONNECTOR 1 POS. PHOTOVOLTAIK STECKVERBINDER 1 POL.	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD A. WOEGER 20MAR2010	SIZE A2	
0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ±		PRODUCT SPEC 108-94205	CAGE CODE 100779	
ANGLES/WINKEL ±2°		APPLICATION SPEC 114-18952	DRAWING NO. C-1987558	
MATERIAL		WEIGHT GEWICHT	RESTRICTED TO NUR FÜR	
		CUSTOMER DRAWING	/KUNDENZEICHNUNG	
		SCALE MASSSTAB	2:1	SHEET BLATT
		1	OF VON	1
		REV	B3	