

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

,1995

© COPYRIGHT 1995

BY AMP INCORPORATED, ALL RIGHTS RESERVED.

LOC




DIST

REVISIONS

変更

P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN	APVD
	C	変更 (REVISED)	FJD0-0060-05	8FEB85	Y.K	DM

ポジションマーク



推奨基板取付寸法
RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT

NOTES

△ MATERIAL;
HOUSING: LCP
CONTACT: COPPER ALLOY

△ FINISH;
UNDER NI 1.3
CONTACT AREA: Au 0.5μm MIN.
SOLDERING AREA: Au FLASH
PEG: Sn 2μm MIN.

3. COPLANARITY 0.1 MAX

△ -1 ONLY.

注記

△ 材料: ハウジング: 液晶ポリマー
コンタクト: 銅合金

△ 仕上げ: 全面ニッケル下地 1.3μm MIN
接点部 金めっき 0.5μm MIN
半田付部 金フラッシュ
ベグ 銅めっき 2μm MIN

3. コプラナリティ 0.1 MAX

△ -1のみ適用

ボスなし NO BOSS TYPE	316915-2
ボスあり BOSS TYPE △	316915-1
	P/N

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		20/MAY/'96 K. IKEGAMI		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
DIMENSIONS: 単位: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 10μm: ±0.2 30μm: ±0.25 100μm: ±0.3 ANGLE: ±3°		NAME: Z-STACK コネクタ 240極 (TYPE F16) Z-STACK CONN. 240P	
MATERIAL: 注記 1 参照 SEE NOTE 1		FINISH: 注記 2 参照 SEE NOTE 2		SIZE: A3 CAGE CODE: 00779 DRAWING NO: 316915	
CUSTOMER DRAWING		WEIGHT:		SCALE: 2:1 SHEET: 1 OF 2 REV: C	

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

,1999

© COPYRIGHT 1999



BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC
JDIST
—

REVISIONS

REV	DESCRIPTION	FCN	DATE	DWN	APVD
2	変更				
1	SEE SHEET 1 OF 2				

THIS SHEET P/N;9-316915-1 ONLY



注記

- ① 図に示す位置にシーリングを施す。
材料 JUV 硬化シリコン 日本ロックタイト社製 #5088
② コネクタ嵌合側及び半田付部にシーリング材が付着していないこと。
③ 完成品の半田タイン部をコーティング剤 (ハヤコート AY-1000<□B>) に浸した時、
コーティング剤はコネクタ嵌合部に上がらないこと。
④ これ以上充填されていること。〈セットアップ時に確認〉
⑤ セットアップ時の寸法。

NOTES

- ① TO SEAL AS SHOWN.
MATERIAL, UV CURING SILICON, LOCTITE (JAPAN) CORPORATION # 5088.
② NOT TO STICK SILICON ON CONTACT AREA AND SOLDER TINE.
③ COATING MATERIAL (HAYA COAT AY-1000<□B>) DO NOT PASS
THROUGH SEALING AREA.
④ MINIMUM DIMENSION (AT SET UP)
⑤ DIMENSION AT SET UP.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.	
DIMENSIONS 単位 特 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差 10% : ±0.2 30% : ±0.25 100% : ±0.3 ANGLE : ±3°
MATERIAL 材料 ZMT	FINISH 仕上 ZFN

CHK

APVD

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

WIRE RANGE

組合電線断面積

T1

INSULATION DIA

被覆外径

T1

tyco
ElectronicsTyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, JapanNAME
名称

240P TYPE F16 ASS'Y (SEALING)

Z-STACK CONN.

SIZE

A3

CAGE CODE

00779

DRAWING NO

C-316915

RESTRICTED TO

—

SCALE

2:1

SHEET

2

OF

2

REV

C