



DOF-0-212E(03.08)





9Z99E0FS

('ON 0NIMV8D) 品番図

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
3	20.Jan.2004	054035	REDRAWN(BILINGUAL)	J.ICHYAMA	N.09AWA	—	T.OKA



APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)
適合基板寸法(参考)



SECT. A-A
(SCALE 5:1)

NOTE 1. FREQUENCY RANGE: DC~30Hz.
2. REFERENCE SCREW: JIS B 1115, 1122 OR 1123 M3 TAPPING SCREW 2 OR 4 GRADE. 6mm LENGTH.
注1. 本コネクタの使用周波数帯域はDC~30Hzである。
2. (参考) 取付けネジ: JIS B 1115, 1122 又は 1123 M3×6 タッピンネジ 2種又は4種。

4	OUTER INSULATOR	1	GF PBT		
3	OUTER CONTACT	2	PHOSPHOR BRONZE	TIN PLATING	
2	INNER INSULATOR	2	GF LCP		
1	INNER CONTACT	2	BRASS	TIN PLATING	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION) JACS-1720		第1版(ORIGINAL DATE) 2.Aug.2002		尺度(SCALE) シリーズ(SERIES) MX25A	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	担当 CHK.	名称(TITLE) MX25A CONNECTOR 2-CONTACT ANGLE PIN HEADER	図面番号(DRAWING NO.) SJ036676
寸法(DIMENSION)		査閲 APPD.	承認 APPD.	重量(WEIGHT)	版数 (REV.) 3
. ±0.4					
.X ±0.4					
.XX ±					
.XXX ±					
角度(ANGLES)					
.X° ±					
.XX° ±					