





組立状態参考図




171320-1




171320-2




171320-3



171320-4



パネル切抜寸法



	-4	-3	-2	-1	番号	部品番号	名称	材料
	/	/	/	/	①	200512-2	26極 Mブロック	フェーブル
	/	/	/	/	②	170986-1	固定オジ (雄型)	ステンレススチール
	/	/	/	/	③	170987-1	固定ネジ (雌型)	不動態処理
	/	/	-	-	④	170926-1	ストンリリフクランプ (ショート)	スチール 鋳物
	/	-	-	-	⑤	201349-2	ピンフット (閉端型外部)	アルミニウム 伝導性処理

OBSOLETE

注:
1. 構成部品は未組立状態で梱包されている。
2. 相手側に 171319-7 を使用する場合は、相手側から組立状態参考図の固定ネジ位置を雌雄逆にはけなければならない。

適用接触子	タイプⅡ #16 (ロング)
ブロック	タイプⅢ #16
配線記号	サブミニチュアコネクソン (ロング)
嵌合可能	A, B, C, D, E, F, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
相手側から	a, b, c, d
-1-3	→ 171319-4-580-7 1-171319-7
-2-4	→ 171319-5-7 1-171319-7

D	REVISED PER ECR-19-000816	E.S.	N.Y.	20SEP '19
C	REVISED (FJDO-0461-03)	K.R.	S.M.	26DEC '03
B	REVISED (ECN 382-6885)	N.D.		12/10/92
E	ADDED NOTE (REV. 2)			1/24/94
A	REVISED (REV. B)			1/24/94
G	ADDED -2 (REV. 3)	Y.T.		1/24/94
O	RELEASED (REV. B)			1/24/94
LTR	REV. SIGN RECORD			DATE

C-171320

番号 (NUMBER)	名称 (NAME)	備考 (REMARKS)
171320	26極 Mブロック用ハードウェアキット	参考図面 CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY
材料 (MATERIAL)	表参照	tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan
仕上り (FINISH)	表参照	CLASS #
DR. / CHK. / DE. / APP.	1/24/94 / 1/24/94 / 1/24/94 / 1/24/94	TYPE M シリーズ
公差 (TOLERANCE)	±0.15	LOC. J B C-171320
スケール (SCALE)	1:1	SIZE 8 NO. D

PRINT DIST. DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT