




76081094
(.ON 0NIMVHD)台番図図



SECT. A-A



DESIGNATION

命名法

D * - ※ S F - N

PRESSING CONTACT
プレスコンタクト

CONTACT TYPE
(S: SOCKET, P: PIN)
コンタクト区分

INSERT ARRANGEMENT
インサート配列

SHELL SIZE
シェルサイズ

SERIES
シリーズ

- NOTE1. MARK THE COMPANY NAME AND ABBREVIATED PART NUMBER AT THE LOCATION SHOWN IN THE DRAWING.
2. APPLICABLE WIRE SIZE : AWG #20 MAX
3. FOR INSERT ARRANGEMENT, SEE DWG. NO. SJ010210.
4. FOR PANEL CUT-OUT DIMENSION , SEE DWG. NO. SJ013596.

- 注1. 図示の位置に社名及び品名略称を表示する。
2. 本コネクタ用使用電線はAWG #20以下のこと。
3. インサート配列はSJ010210をを参照のこと。
4. パネル取付穴寸法はSJ013596を参照のこと。

PART No.	±0.5 A	±0.25 B	C	±0.25 D	±0.5 E	F	G	H	J
DE- 9SF-N	30.8	16.26	24.99	7.82	12.6	19.3	10.7	1.2	0.8
DA-15SF-N	39.1	24.59	33.32	7.82	12.6	27.5	10.7	1.2	0.8
DB-25SF-N	53.0	38.30	47.04	7.82	12.6	41.3	10.7	1.2	0.8
DC-37SF-N	69.3	54.76	63.50	7.82	12.6	57.7	10.7	1.2	0.8
DD-50SF-N	66.9	52.34	61.11	10.65	15.4	55.3	13.9	1.2	0.8

5	CONTACT		COPPER ALLOY	GOLD PLATING	NOTE3
4	REAR INSULATOR	1	PBT	(COLOR: BLACK)	UL94V-0
3	REAR SHELL	1	STEEL	NICKEL PLATING	
2	FRONT SHELL	1	STEEL	NICKEL PLATING	
1	FRONT INSULATOR	1	PBT	(COLOR: BLACK)	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION) JACS-1045-5		第1版(ORIGINAL DATE) 30.Mar.1983		図面(SCALE) シリーズ(SERIES) D * - ※ S F - N	
公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	KOMATU	名称(TITLE)	日本航空電子工業株式会社
寸法(DIMENSION)		担当 CHK.	TASHIRO, NISHINO	図面番号(DRAWING NO.)	SJ018094
. ±		査閲 APPD.		重量(WEIGHT)	
.X ±0.4		承認 APPD.	T.KANEDA		
.XX ±0.13					
.XXX ±					
角度(ANGLES)					
X° ±1°					
X°X' ±					