

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

	DIST
--	------

REVISIONS

变更

P

LTR

DESCRIPTION

DATE _____

DWN

APVD

A1

REVISÉ PER ECO-11-005030

24MAR11

1 RK

HMR

|74674|-4:AS SHOWN
|74674|-4:本図

| 7 4 6 7 4 | - 4 : 本図

1. 材料: RELAY HOUSING: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0、黒
 HOLD HOUSING: ポリカーボネイト 94V-0 黄色: 0-、赤色: 1-、青色: 2-
 コンタクト: 銅合金
 2. メッキ: コンタクト: 全面ニッケルメッキ下地 1.27μm MIN
 接点部: 金メッキ 0.2μm MIN

1. MATERIAL: RELAY HOUSING: GLASS FILED THERMOPLASTIC, 94V-0, BLACK.
HOLD HOUSING: PC, 94V-0, YELLOW: 0-, RED: 1-, BLUE: 2-.
CONTACT: COPPER ALLOY.

2. FINISH: UNDERPLATE: Ni 1.27 μ m min.
CONTACT AREA: Au 0.2 μ m min.





Table of Insulation Dia (Cable suitable for e-CON.) 《被覆外径一覧表 (e-CON 適用電線)》			
RED	φ 0.90~1.00	1-1746741-□	SEE SHEET
YELLOW	φ 1.00~1.15	1746741-□	SEE SHEET
BLUE	φ 1.15~1.35	2-1746741-□	SEE SHEET
GREEN	φ 1.35~1.60	4-1746741-□	SEE SHEET 2
HOLD HSG COLOR	INSULATION DIA	P/N	SHEET No

BLUE	16.9	23.8	10.75	14	7	8	2-1746741-8
RED	16.9	23.8	10.75	14	7	8	1-1746741-8
YELLOW	16.9	23.8	10.75	14	7	8	1746741-8
BLUE	12.9	19.8	8.75	10	5	6	2-1746741-6
RED	12.9	19.8	8.75	10	5	6	1-1746741-6
YELLOW	12.9	19.8	8.75	10	5	6	1746741-6
BLUE	8.9	15.8	6.75	6	3	4	2-1746741-4
RED	8.9	15.8	6.75	6	3	4	1-1746741-4
YELLOW	8.9	15.8	6.75	6	3	4	1746741-4
BLUE	6.9	13.8	5.75	4	2	3	2-1746741-3
RED	6.9	13.8	5.75	4	2	3	1-1746741-3
YELLOW	6.9	13.8	5.75	4	2	3	1746741-3
HOLD HSG COLOR	D	C	B	A	N	POS	P/N

		DWN J. AKASAKA02FEB2004		 TE Connectivity									
		CHK D. MITSUGI02FEB2004											
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 ±0.2		APVD S. MANABE02FEB2004									
		0 PLG ±		NAME 名称 SOCKET ASSY E-CON RITS CONN.									
		1 PLG ±											
		2 PLG ±											
		3 PLG ±		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5765									
		4 PLG ±											
		ANGLES ±3°		APPLICATION SPEC 取付適用規格 -									
MATERIAL 材料		FINISH 仕上		WEIGHT -		SIZE A3		CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C-1746741	RESTRICTED TO -			
SEE NOTE		SEE NOTE		CUSTOMER DRAWING						SCALE 尺度 3:1	SHEET 1	OF 2	REV A1

4

3

2




1

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN APVD
J	-	-	-	SEE SHEET 1	-	-


4-1746741-4:AS SHOWN
4-1746741-4:本図

- 1.材料: RELAY HOUSING: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0、黒
HOLD HOUSING: ポリカーボネイト 94V-0 緑色: 4-
コンタクト: 銅合金
- 2.メッキ: コンタクト: 全面ニッケルメッキ下地 1.27μm MIN
接点部: 金メッキ 0.2μm MIN

- 1.MATERIAL: RELAY HOUSING: GLASS FILED THERMOPLASTIC, 94V-0, BLACK.
HOLD HOUSING: PC, 94V-0, YELLOW: 0-, RED: 1-, BLUE: 2-.
- 2.FINISH: UNDERPLATE: Ni 1.27μm min.
CONTACT AREA: Au 0.2μm min.



GREEN	16.9	23.8	10.75	14	7	8	4-1746741-8
	12.9	19.8	8.75	10	5	6	4-1746741-6
	8.9	15.8	6.75	6	3	4	4-1746741-4
	6.9	13.8	5.75	4	2	3	4-1746741-3
HOLD HSG COLOR	D	C	B	A	N	POS	P/N

		DWN J. AKASAKA		02FEB2004		TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		CHK -	-	NAME SOCKET ASSY E-CON RITS CONN.			
		0 PLC ±-		APVD -	-				
		1 PLC ±-		PRODUCT SPEC -					
		2 PLC ±-		APPLICATION SPEC -					
3 PLC ±-		4 PLC ±-		-		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
MATERIAL SEE NOTE		FINISH SEE NOTE		WEIGHT -		A3	00779	C-1746741	-
CUSTOMER DRAWING						SCALE 3:1		SHEET 2 OF 2	REV A1