




N=PIN数



材料Material

原料Insulator:PA46/6T/9T(UL 94V-0)

相关材料Related Material: Brass

表面涂层Surface Coating: Au Over Ni

规格Specification

额定电流Current rating:1AMP

耐压Dielectric Withstanding Voltage:500v Ac Min

绝缘电阻Insulation Resistance:500MΩ min

接触电阻Contact resistance:20MΩ Max

工作温度Working Temperature:-40℃~+105℃

Max.Processing Temp瞬时温度:

PA46 240° ±5° 5S

PA6T/9T 260° ±5° 10S

P.C.B LAYOUT

		上海洲日电子有限公司	
		Shanghai Zhouri Electronics CO.,LTD	
		上海康司玛电子科技有限公司	
		Shanghai Consma Electronic Technology Co., Ltd	
绘图:	牛万龙	日期:20250306	tel:021-51571121 fax:021-51571120
审核:	张海娜	日期:20250306	http://www.zhouri.net http://www.ksmchina.com
版本编号:	ZRLCGY2025-03-06-SX A/1		
第三视角:		单位: mm	产品名称: DC3-2.0-N PAS
		比例:	图幅:A4 页次 共 01 第 01