






P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	OWN	APVD
D1		REVISED PER ECO-11-005030		22MAR11	RK	HMR
D2		REVISED PER ECR-20-009164		6AUG2020	MK	DH




この寸法は嵌合力によって管理する。(BE CONTROLLED BY MATING FORCE) AND NOT TO EXCEED 0.711 MAX

断面 A-A 図 8-1
(SECT) (SCALE)



断面 B-B 図 8-1
(SECT) (SCALE)



断面 C-C 図 8-1
(SECT) (SCALE)

- 注: 1 嵌合するダフの詳細についてはCP-63-048Jの
図面を参照。事
2. 製品規格番号 108-5006
△. ストレス除去処理
処理法により外観が変わります。
不活性ガス加熱方式.....無光沢
大気加熱方式.....光沢

NOTES: 1. MATING TAB THK IS 0.762-0.838

2. PRODUCT SPEC: 108-5006

△. STRESS RELIEVING

FINISH IS SUBJECT TO CHANGE BY THE TYPE OF
STRESS RELIEVING PROCESS

INERT GAS FURNACE.....MATTE

ATMOSPHERIC FURNACE FOLLOWED BY ACID PICKLE.....BRIGHT

型番 (P/N)	材質 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)
170213-5	黄銅 (BRASS)	錫めき (TIN PL)
170213-1	黄銅 (BRASS)	— △
170213-2	黄銅 (BRASS)	錫めき (TIN PL)
170213-3	黄銅 (BRASS)	錫めき (TIN PL)
170213-4	黄銅 (BRASS)	— △

OBSOLETE

WIRE RANGE 適合電線断面積 0.75~2.27 mm ² (AWG 18-14)		INSULATION DIA 絶縁外径 2.54~4.32 mm	
		TE Connectivity	
NAME 名称 (250" SERIES FASTON RECEPTACLE) "250" シリーズ ファストン リセプタクル			
SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 図号 C-170213	
SCALE 尺 1/4		SHEET 1	OF 1
CUSTOMER DRAWING		REV	D2

DIMENSIONS, 寸法 (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		OWN T. Notano 16 JUL 78	
		— 公差		CHK Dr. Suzuki 18 JUL 78	
		10% . ±0.2		APP T. Notano 18 JUL 78	
		30% . ±0.25		PRODUCT SPEC	
		100% . ±0.3		108-5006	
		MOLE . ±0.3		APPLICATION SPEC	
		±0.4		114-5084	
		±1.0		WEIGHT — — —	
MATERIAL 材質		FINISH 仕上		CUSTOMER DRAWING	
表参照 (SEE TABLE)		表参照 (SEE TABLE)			