




一般公差	
10以下	± 0.2
10を越え30以下	± 0.25
30を越え100以下	± 0.3
角 度	± 3°



注;

1. 嵌合相手ハウジング型番 172202
2. 使用端子型番 170280 及び 170295.
3. 型番 172202 と嵌合時に干渉なく所定の機能を満足する。
4. -A- 面から 2mm の範囲で測定
5. 適用製品規格番号 108-5136.

NOTE:

1. THE MATING COUNTERPART PART NUMBER: 172202
2. APPLIED CONTACT: P/N 170280 , 170295
3. TO BE MATE WITH CAP HOUSING (P/N 172202) SMOOTHLY
4. TO BE MEASURED BETWEEN -A- AND 2
5. APPLICABLE PRODUCT SPEC. NUMBER: 108-5136

172201-7	黄 (YELLOW)
172201-6	灰 (GRAY)
172201-4	緑 (GREEN)
↑	
- 2	黒 (BLACK)
172201-1	自然色 (NATURAL)

組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)		番号 (NUMBER)		名称 (NAME)		番号 (P/N)		摘要 (REMARKS)		色 (COLOR)	
		©1979 日本エー・エム・ピー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中		©1979 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING						参考図面 (CUSTOMER COPY) REFERENCE ONLY	
材料 (MATERIAL) 耐熱 66 ナイロン (HEAT RESISTING 66 NYLON)		被覆電線断面積 (WIRE RANGE) mm ² (AWG)		TRADEMARK AMP		日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN		分類 (CLASS)		型式 (TYPE)	
色: 表参照 (COLOR: SEE TABLE)		被覆外径 (INSULATION DIA.) mm (IN)		TOLERANCE EXCEPT AS NOTED		公差 (TOLERANCE) ± 0.4 ± 0.0		2-1		J B	
DR. K. Yumoto 12/19/79		CHK. A. Yamada 12/19/79		DE. M. Sato 12/21/79		APP. Y. Sato 12/24/79		名称 (NAME)		3P Eco-Seal シリーズ "J" コネクター プラグ ハウジング	
LTR. 変更 (REVISION RECORD)		DR. CHK. DATE		記事 (DESCRIPTION)		3Pos ECONOSEAL SERIES "J" CONNECTOR PLUG HOUSING		LOC		SIZE 番号 (NO)	
B 灰色追加 (J-10513) D.M. Ym 7/5/88		A1 黄色追加 (REV. A) 6521 K.O. Z.T. 5/21/82		A 変更 (REV. A) 5858 4/1 1/9/81		O 作成 J80-5524 X.Y. 12/1/79		C-172201		REV. B	

単位: 概 寸法 (DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT)