








PCB板位置尺寸

主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V/0.5A
接触电阻	$\leq 0.03\Omega$
绝缘电阻	$> 100M\Omega$
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-25~+85℃
使用寿命	5000次



SCHEMATIC

3	3号弹片	1	磷铜带	T=0.20	镀银
2	2号弹片	3	磷铜带	T=0.20	镀银
1	基座	1	PPA		黑色
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀
MANUFACTURE DWG			东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: PJ 耳机插座		
DECIMALS:			PAR		
X.:±0.20			DWN		
X.X:±0.10			CHKD		
X.XX:±0.05			APVD		
ANGLES:			SCALE 1:1		
X.X':±5°			UNIT:MM		
X.X'':±2°			SIZE:A4		
X.XX':±1°			SHEET:1F1		
CUSTOMER COPY			REV:A		