






REVISIONS
変更

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	RELEASED	07NOV2008	MM	AO
	B	REVISED	29JAN2020	RI	EI



1.MATERIAL:GLASS FILED THERMO PLASTIC
POLYESTER(94V-0), COLOR:BLACK
2.THE SHAPE, SIZE AND POSITION
OF THE CHARACTER SHOW THE OUTLINE.
THEY DON'T SHOW DETAILS.

1.材料:ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂(94V-0), 色:黒
2.文字の形状、大きさ、および位置については、大略を示すものであり、
詳細を示すものではありません。



6POS(X-KEY):1-2040444-2

9POS(X-KEY):1-2040444-3



12	X	3	10.5	15.5	14.3	1-2040444-4
9	X	2	7.0	12.0	10.8	1-2040444-3
6	X	1	3.5	8.5	7.3	1-2040444-2
3	X	-	-	5.0	3.2	1-2040444-1
POS	KEY	n	A	C	D	PART NO

AS SHOWN 12POS(X-KEY) : 1-2040444-4

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M. MAEBASHI 07NOV2008	TE Connectivity			
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		CHK T. SAKAMOTO 07NOV2008				
		APVD A. OISHI 07NOV2008	NAME 名称 DYNAMIC DI500T 3.5mmPITCH TAB HSG (FREE HANGING TYPE) 6-12POS			
		PRODUCT SPEC 製品規格 108-78268,78298				
MATERIAL 材料 -		APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5377	SIZE A300779		DRAWING NO 番号 C-2040444	RESTRICTED TO
		FINISH 仕上 -	WEIGHT -			
CUSTOMER DRAWING			SCALE 尺度 2:1	SHEET 1 OF 1	REV B	