




NUMBER
174804

METRIC

DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT



基板穴あけ寸法 (参考) (PCB LAYOUT (REF))

注 記

1. 嵌合相手プラグハウジング : P/N 1-480424-0
2. 適用製品規格 : 108-5155
3. 適用基板厚 : 1.6mm

NOTES

1. THE PARTY PLUG H.S.G. : P/N 1-480424-0
2. PRODUCT SPEC. : 108-5155
3. PCB THICK : 1.6mm
4. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
5. DIMENSION SHOWN REPRESENT PRODUCT IN DRY CONDITION. ADDITIONAL 2% GROWTH DUE TO END USE LOCATION MOISTURE ABSORPTION MAY OCCUR AND SHOULD BE ACCOUNTED FOR.

OBSOLETE	OBSOLETE	OBSOLETE						
1	1	1	1	ハウジング (HEADER HSG)	熱可塑性樹脂(66-NYLON) UL94-V0	---		⑥
1	1	1	1	クランプ (SHORT) (CLAMP SHORT)	銅合金 (Cu ALLOY)	ニッケル下地、錫めっき (Ni UNDER PLATE, FINISH Tin)		⑤
1	1	1	1	クランプ (キック無し) (CLAMP W/O KINK)	銅合金 (Cu ALLOY)	ニッケル下地、錫めっき (Ni UNDER PLATE, FINISH Tin)		④
1	1	1	1	クランプ (LONG) (CLAMP LONG)	銅合金 (Cu ALLOY)	ニッケル下地、錫めっき (Ni UNDER PLATE, FINISH Tin)		③
4	4	4	4	コンタクト (CONTACT)	銅合金 (Cu ALLOY)	ニッケル下地、錫めっき (Ni UNDER PLATE, FINISH Tin)		②
1	1	1	1	ハウジング (HEADER HSG)	熱可塑性樹脂(66-NYLON) UL94-V2	---		①
1-1	1-1	1-1	1-1	名称 (NAME)	材料 (MATERIAL)	仕上げ (FINISH)		項番 (ITEM)

1-174804-1	3.8	13
174804-3	2.95	12.15
174804-2	3.8	13
174804-1	3.8	13
P/N	"A"	"B"



				TE Connectivity			
組合電線断面 (WIRE RANGE)				被覆外径 (INSULATION DIA.)			
mm ² (AWG)				mmφ			
材料 (MATERIAL)				仕上 (FINISH)			
SEE TABLE				名称 (NAME)			
表参照				4極 コマーシャル メイテンロック ピンヘッダー 4 Pos. Com. M-N-L PIN HEADER (固定ベルト付) (WITH FIX BELT)			
DR. 12/FEB/'93 K. NAKAMURA				一般公差 (GENERAL TOLERANCE)			
CHK. 22/FEB/'93 K. SAKAMOTO				10以下 : ±0.2 10を超え 30以下 : ±0.25 30を超え 100以下 : ±0.3 角 度 : ±3°			
D4 REVISED PER ECR-21-117185 PJ VS 20OCT2020				A3 J C= 174804			
D3 REVISED PER ECO-11-005030 RK HMR 23MAR11				尺度 (SCALE) NOT			
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE				REV. D4 SHEET 1 OF 1			

(CUSTOMER DRAWING)