


NUMBER

C-178877



三角標(3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC



注 記

1. 材料: 鋼
2. 仕上げ: ニッケルめっき
3. スクリューロック取付け時の締め付けトルク: 5kg-cm 以下

NOTES

1. MATERIAL: CARBON STEEL
2. FINISH: NICKEL PL.
3. SCREWLOCK TORQUE WHEN MOUNTED: 5kg-cm MAX.

7.9	-2
5	178877-1
A	P/N

Copyright ©19 年

Copyright ©19 年
AMP Japan, Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED.

AMP

日本エー・エム・ピー株式会社
Tokyo, Japan一般公差
(GENERAL TOLERANCE)

10mm以下: ±0.2
10mm以上 30mm以下: ±0.25
30mm以上 100mm以下: ±0.3
角 度: ±3°

適合電線範囲 (WIRE RANGE)

mm² (AWG)

材料 (MATERIAL)

被覆外径 (INSULATION DIA.)

mm

仕上 (FINISH)

PRINT DIST

A	ADDED	J-1617	H.K.Y.	7/22
O	RELEASED	J-0133	Y.K.Y.K.	8/21
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
DR.	Y.KODAIRA	DE.	Y.KASHIWA	6/22/91
CHK.	Y.KASHIWA	APP.	R.NISHIMURA	6/22/91

尺 度 (SCALE) SIZE LOC
4-1 A4 J

番号 (No.)

C-178877

REV.

SHEET

1 OF 1

名称 (NAME)

スクリーロック スプリングワッシャー付き アンブリマイト
SCREWLOCK WITH SPRING WASHER AMPLIMITE

(CUSTOMER DRAWING)

参 考 面