





| PARTS NUMBER | STUD | H φ  | INS. DIA    |
|--------------|------|------|-------------|
| 171519 -1    | 5 mm | 5.26 | 2.66 ~ 5.08 |
| 171519 -2    | 5 mm | 5.26 | 3.81 ~ 5.84 |

©1973 日本エー・エム・ピー株式会社  
AMP社の諸製品は特許又は特許出願中

©1973 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING

参考図面  
(CUSTOMER COPY)  
(REFERENCE ONLY)

材料 (MATERIAL) COPPER

電気銅

仕上 (FINISH) ANNEAL, TIN PLATING

焼鈍 電気銅 200℃

適合電線断面積 (WIRE RANGE)

2.63 ~ 6.64 mm<sup>2</sup> (AWG 12-10)

被覆外径 (INSULATION DIA.)

表参照 mm (-4 IN)



TRADE MARK

日本エー・エム・ピー株式会社  
TOKYO, JAPAN

分類 (CLASS)

丸型 RING

型式 (TYPE) PLASTI-GRID

プラスチックリッパ

一般公差  
(TOLERANCE EXCEPT AS NOTED)

±0.4  
±1.0

尺度 (SCALE)

4-1

LOC

SIZE

番号 (NO)

C-171519

REV.

B

製作者 (NAME)

丸型端子

WIRE TERMINAL ASSEMBLY

単位: 純 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST  
44