







ROHS Compliant


MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE



L	P/N
2.0	SK-12D02VG2
3.0	SK-12D02VG3
4.0	SK-12D02VG4
5.0	SK-12D02VG5
6.0	SK-12D02VG6
7.0	SK-12D02VG7
8.0	SK-12D02VG8



主要技术性能	
额定负载	DC50V 0.3A
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC 500V
接触电阻	≤100mΩ
力度	250±100gf
回流焊	235±5度
寿命	10000次



SCHMATIC

6	弹片	磷铜带	1	原色
5	底板	绝缘板	1	原色
4	码片	磷铜带	1	镀银
3	铁壳	冷轧钢带	1	镀镍
2	端子脚	黄铜带	3	镀银
1	胶柄	POM	1	黑色
NO.	物料组成	材质	数量	表面处理

MANUFACTURE DWG

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS: ANGLES:

±0.20 0°30'

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd



TITLE:

拨动开关系列

PAR SS-12D02VGX

DWN Lucas

CHKD Ethan

APVD Jacob

SCALE:1:1 UNIT:MM

SIZE:A4 SHEET:1F1 REV:A

CUSTOMER COPY