

注；

1. 適用製品規格: 108-5410
2. 適用製品型番: 表1参照
3. 取扱説明書: 411-5638
④ 表2参照


NOTES;

1. PRODUCT SPEC: 108-5410
2. APPLICABLE CONN, P/N: SEE FIG. 1
3. INSTRUCTION SHEET: 411-5638
4. SEE TABLE 2

B	REVISED PER ECR-20-006535	SC	D.Z	23AUG79
A	查更 FJ00-0953-98	NY	h/s	29 AUG 79
O	RELEASED FJ00-0473-97	N.Y	M.S	4. AP 79
LTR	查更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DAT

Copyright ©1993年 日本エー・エム・ビー株式会社		Copyright ©1993 AMP (Japan). LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		 日本エー・エム・ビー株式会社 Kawasaki, Japan	
組合電線断面積 (WIRE RANGE)  mm ² (AWG -)	被覆外径 (INSULATION DIA.) 1.3 ~ 2.8 mmφ	名称 (NAME) アンプ パワー ダブルロック コネクタ 6極 6.5mmピッチ ダブルロック プレート AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 6.5mm PITCH DBL LOCK PLATE 6Pos			
MATERIAL PA66 GF (UL94 V-0) or PBT GF (UL94 V-0)	仕上 (FINISH) 	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)			
DR. 4. APR. '97 N. YAMASAKI	DE. 4. APR. '97 N. YAMASAKI	10以下 : ±0.2 10を超え 30以下 : ±0.25 30を超え 100以下 : ±0.3 角 度 : ±3°		LOC A3 J	番号 (No.) C-353891
CHK. 4. APR. '97 M. SHINDO	APP. 4. APR. '97 M. SHINDO	尺度 (SCALE) 		REV. B	SHEET 1 OF 1

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
-AMP OR AMP	中国 (CHINA (PRC))



矢視 "A" - "A"
VIEW

プラグハウジング (PLUG HOUSING)	12	□-917354-□
適用製品 (APPLICABLE PRODUCT)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

表 1

TABLE. 1

自然色(NATURAL)	6	353891-1
プレート色調 (PLATE COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)