



PRODUCT NO.
62684-__21__A_LF

紙リール
PAPER REEL







(注4)
(NOTE 4)

プラスチックリール
PLASTIC REEL



(注4)
(NOTE 4)



CAT. NO.	表面処理 SURFACE TREATMENT	その他 OTHER	リール REEL
62684-__21__0ALF	金めっき GOLD PLATING		紙リール PAPER REEL
62684-__21__0AHLF	金めっき GOLD PLATING	ハロゲンフリー HALOGEN FREE	紙リール PAPER REEL
62684-__21__1AHLF	金めっき GOLD PLATING	ハロゲンフリー HALOGEN FREE	プラスチックリール PLASTIC REEL

製品の種類 (紙リール)

CAT. NO. & DIMENSIONS (PAPER REEL)

極数 NO. OF CONTACTS (n)	型番 CAT. NO.	寸法 DIMENSIONS			
		A ± 5	B ± 0.1	C ± 0.1	D ± 0.3
32	62684-322100ALF	48.4	20.2	40.4	44
34	62684-342100ALF	48.4	20.2	40.4	44
36	62684-362100ALF	48.4	20.2	40.4	44
40	62684-402100ALF	48.4	20.2	40.4	44
43	62684-432100ALF	48.4	20.2	40.4	44
45	62684-452100ALF	48.4	20.2	40.4	44
50	62684-502100ALF	48.4	20.2	40.4	44
55	62684-5521N0ALF	60.4	26.2	52.4	56
57	62684-5721N0ALF	60.4	26.2	52.4	56
32	62684-322100AHLF	48.4	20.2	40.4	44
40	62684-402100AHLF	48.4	20.2	40.4	44
45	62684-452100AHLF	48.4	20.2	40.4	44
50	62684-502100AHLF	48.4	20.2	40.4	44
50	62684-5021C0AHLF	48.4	20.2	40.4	44
45	62684-452160AHLF	48.4	20.2	40.4	44

部品表 PARTS LIST

部番 PT NO	品名 PARTS NAME	型番 CAT. NO.	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	記事 NOTE
1	リール REEL		硬質紙 CARDBOARD	1	色: 白 COLOR: WHITE
			ポリスチレン POLYSTYRENE	1	色: 白 or 黒 COLOR: WHITE or BLACK
2	プラスチック (エンボス) テープ PLASTIC (EMBOSS) TAPE		ポリスチレン or PET樹脂 PS or A-PET		色: 透明 COLOR: TRANSPARENCY
3	カバートープ COVER		ポリエステル / ポリエチレン POLYESTER / POLYETHYLENE		色: 透明 COLOR: TRANSPARENCY
4	コネクタ CONNECTOR	62684-__21__A_LF	SHEET 2 参照 SEE SHEET 2	2000	

製品の種類 (プラスチックリール)

CAT. NO. & DIMENSIONS (PLASTIC REEL)

極数 NO. OF CONTACTS (n)	型番 CAT. NO.	寸法 DIMENSIONS			
		A ± 5	B ± 0.1	C ± 0.1	D ± 0.3
40	62684-402121AHLF	48.4	20.2	40.4	44
45	62684-452121AHLF	48.4	20.2	40.4	44
50	62684-502121AHLF	48.4	20.2	40.4	44
40	62684-402101ALF	48.4	20.2	40.4	44
50	62684-502101ALF	48.4	20.2	40.4	44

注記

- 本製品は、自動実装 (SMT) 対応FPC用コネクタである。
- 本型番は、プラスチックテープ梱包品を示す。
- プラスチック (エンボス) テープ及びリール形状寸法は、JIS C 0806 (電子部品のテーピング (表面実装部品)) に準ずる。
- A寸法は、芯径部 (コア部) の寸法を示す。

NOTE

- THIS PRODUCT IS THE CONNECTOR USED FOR FPC AND COPES WITH AUTOMATIC MOUNTING(SMT).
- THIS CATALOG NO. INDICATES PLASTIC TAPE PACKAGED CONNECTOR
- SEE JIS C 0806 (PACKING OF ELECTRONIC COMPONENTS ON CONTINUOUS TAPES (SURFACE MOUNTING DEVICES)) FOR SHAPE AND DIMENSIONS OF PLASTIC (EMBOSS) TAPE AND REEL.
- A DIMENSION IS PORTION OF THE CORE.

mat'l. code SEE_TABLE				surface ISO 1302 ✓			tolerance ISO 406 ISO 1101			projection 			product family 58DF																											
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified												title 0.5mmピッチ FPC/FFC用 SMTタイプコネクタ プラスチック梱包品 PLASTIC TAPE PACKAGED 0.5mm CONTACT SPACING CONNECTOR																								
A	J00527	T.H	2000-7-31	angles			linear			0.X/±5						dwg no 62684																								
										0.XX/±5			sheet 1 of 5 size A3																											
AG	ELX-J-19059	S.W	2014-10-15	0°±5°						scale N/A													Amphenol FCI type Product Customer Drawing																	
AH	ELX-J-19424	S.W	2014-11-13	dr	S.WATANABE			2020-2-17																																
AJ	ELX-J-21605	S.W	2015-8-6	enr	S.WATANABE			2020-2-17																																
AK	ELX-J-33053	S.W	2019-3-28	chr	S-H.THIO			2020-2-18																																
AL	ELX-J-36059	S.W	2020-2-17	appd	Y.KAMEDA			2020-2-18																																
sheet index	revision sheet	AL	AL	AL	AL	AL																																		
		1	2	3	4	5																																		



Amphenol
FCI

© 2016 AFCI

PRODUCT NO.
62684-__21_A_LF

部品表 PARTS LIST

部番 PT NO.	品名 PARTS NAME	材 質 MATERIAL		数量 Q'TY	記事 NOTE
		62684-__21_ALF	62684-__21_AHLF		
1	ハウジング HOUSING	ガラス繊維入耐熱性樹脂 (UL94V-0) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)	ガラス繊維入耐熱性樹脂 (UL94V-0)(ハロゲンフリー) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)(HALOGEN FREE)	1	色: ベージュ COLOR: BEIGE
2	スライダー SLIDER	ガラス繊維入耐熱性樹脂 (UL94V-0) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)	ガラス繊維入耐熱性樹脂 (UL94V-0)(ハロゲンフリー) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)(HALOGEN FREE)	1	色: 黒 COLOR: BLACK
3	コンタクト CONTACT	りん青銅: Ni下地 1.27μmMIN. 金めっき PHOSPHOR BRONZE: Ni UNDERPLATED 1.27μmMIN. GOLD PLATING		n	Au PLATING THICKNESS : SEE RIGHT TABLE
4	金具 MOUNTING PLATE	黄銅: Ni下地 1.27μmMIN. すずめっき 1μmMIN. BRASS: Ni UNDERPLATED 1.27μmMIN. TIN PLATING 1μmMIN.		2	

n: 極数
n: NO. OF CONTACTS

	表面処理 その他 SURFACE TREATMENT AND OTHER	接点形状 CONTACT POINT
62684-__210ALF 62684-__21NALF	金めっき 0.05μmMIN. GOLD PLATING 0.05μmMIN.	SINGLE CONTACT POINT
62684-__210AHLF 62684-__212AHLF	金めっき 0.05μmMIN. / ハロゲンフリー GOLD PLATING 0.05μmMIN. / HALOGEN FREE	
62684-__21CAHLF	金めっき 0.76μmMIN. / ハロゲンフリー GOLD PLATING 0.76μmMIN. / HALOGEN FREE	
62684-__216AHLF	金めっき 0.05μmMIN. / ハロゲンフリー GOLD PLATING 0.76μmMIN. / HALOGEN FREE	DUAL CONTACT POINT


製品の種類 CAT. NO. & DIMENSIONS


極 数 NO. OF CONTACTS (n)	型 番 CAT. NO.	寸 法 DIMENSIONS				ハウジング材質 HOUSING MATERIAL
		A	B	C	D	
32	62684-32210ALF	15.5	16.65	20.3	21.5	PA9T
34	62684-34210ALF	16.5	17.65	21.3	22.5	
36	62684-36210ALF	17.5	18.65	22.3	23.5	
40	62684-40210ALF	19.5	20.65	24.3	25.5	
43	62684-43210ALF	21	22.15	25.8	27	
45	62684-45210ALF	22	23.15	26.8	28	
50	62684-50210ALF	24.5	25.65	29.3	30.5	
55	62684-5521NALF	27	28.15	31.8	33	LCP
57	62684-5721NALF	28	29.15	32.8	34	
32	62684-32210AHLF	15.5	16.65	20.3	21.5	
40	62684-40210AHLF	19.5	20.65	24.3	25.5	
45	62684-45210AHLF	22	23.15	26.8	28	
50	62684-50210AHLF	24.5	25.65	29.3	30.5	
40	62684-40212AHLF	19.5	20.65	24.3	25.5	
45	62684-45212AHLF	22	23.15	26.8	28	
50	62684-50212AHLF	24.5	25.65	29.3	30.5	
50	62684-5021CAHLF	24.5	25.65	29.3	30.5	
45	62684-45216AHLF	22	23.15	26.8	28	


- 注 記.
1. 本製品は、自動実装 (SMT) 対応 FPC用コネクタである。
 2. プラスチック (エンボス) テープ梱包品 及びその型番は SHEET No.1 に示す。
 3. 推奨基板パターン寸法、適用導体は SHEET No.5 に示す。
 4. 本製品は 260℃ピーク 10秒のリフローに耐えられる。
 5. 型番末尾に "LF" の付く製品は、GS-22-008 に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に適合している。

- NOTE
- 1.THIS PRODUCT IS THE CONNECTOR USED FOR FPC AND COPES WITH AUTOMATIC MOUNTING (SMT).
 - 2.SEE SHEET No.1 REGARDING PLASTIC TAPE PACKAGED PRODUCT.
 - 3.SEE SHEET No.5 REGARDING RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT AND CABLE.
 - 4.THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 10SECONDS IN A REFLOW SOLDERING OVEN.
 - 5.THE PRODUCT THAT THE END HAS "LF" MEETS EUROPEAN DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.

SECTION X-X



mat'l. code SEE_TABLE				surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family 58DF									
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless		otherwise specified			title 0.5mmピッチFPC/FFC用コネクタ 0.5mm CONTACT SPACING CONNECTOR										
AL				angles	linear	0.X/±0.3													
						0.XX/±0.3													
								scale N/A	dwg no sheet 2 of 5 size 62684 A3										
				dr	S.WATANABE	2020-2-17													
				engr	S.WATANABE	2020-2-17													
				chr	S-H.THIO	2020-2-18													
				appd	Y.KAMEDA	2020-2-18			type Product Customer Drawing										
sheet index		revision sheet																	



()

()

()

()

A


B

C


D

推奨基板パターン寸法
(部品搭載側)

RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT
(COMPONENT SIDE)



推奨導体寸法 (FPC)
RECOMMENDED CABLE (FPC)



部番 PT NO.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	厚さ (μm) THICKNESS (μm)
1	ベースフィルム BASE FILM	ポリイミド又は,ポリエステル又は,同等材 POLYIMIDE OR POLYESTER OR EQUAL	25
2	導体 CONDUCTOR	銅箔(金めっき) COPPER FOIL(Gold plating)	35 又は 50 OR
3	オーバーレイ OVERLAY	ポリイミド又は,ポリエステル又は,同等材 POLYIMIDE OR POLYESTER OR EQUAL	—
4	補強板 SUPPORTING TAPE	ポリエステル又は,ポリイミド又は,同等材 POLYIMIDE OR POLYESTER OR EQUAL	—

注 記

1. 各部には, 有害なバリのないこと。
2. 各部材は, 通常の使用で剥離しないこと。
3. 各部材の総合厚さ(粘着剤を含む)範囲を規定する。

NOTE

- 1.NOBURR AT EACH PORTION
- 2.NO PEELING IN COMMON USE.
- 3.TOTAL THICKNESS LIMIT OF EACH MATERIAL
(INCLUDING ADHESIVE AGENT) IS SPECIFIED.

mat'l. code SEE_TABLE				surface ISO 1302 ✓	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection MM	product family 58CF/DF
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless angles linear	0.X/±0.05 0.XX/±0.05	MM	title 推奨導体 RECOMMENDED CABLE
AL						scale N/A	
				dr	S.WATANABE	2020-2-17	dwg no
				engr	S.WATANABE	2020-2-17	sheet 5 of 5
				chr	S-H.THIO	2020-2-18	size A3
				appd	Y.KAMEDA	2020-2-18	type Product Customer Drawing
sheet index	revision sheet						