


フェルール
黄銅 ニツテルフラッシュ


スプリング
ステンレス スチール

カラーコード: 青
(バラ状端子のみ)



φ1.52 参考穴



断面 A-A



断面 B-B



1. 適用製品規格番号 108-10028.

△ 0.00127 最小厚のニツテルめっき上に接触部 (コネクタ先端部から最小長さ 10.0 の部分) のみ 0.00076 最小厚の金めっき.

3. 形状寸法は 66100 (4p66101) 相当.

-1 のリール逆巻品 (ミニアプリーター用)		170243-2	
AWG #18 ~ #16 (0.75 ~ 1.42)	φ 2.03 ~ φ 2.54	170244-1	170243-1
適用電線範囲 AWG (mm ²)	絶縁被覆外径	バラ状端子型番	番号 (NUMBER)
材料 (MATERIAL)	一般公差 TOLERANCE ± 0.13 EXCEPT ± AS NOTED	AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
仕上 (FINISH)	DR. X. Yuzawa 3.1.77 CHK. A. Tomita 3/1/77 DE. N. Onoue 3.3.77 APP. Y. Sato 3/11/77	名称 (NAME) P-71-サト III ⁽⁺⁾ サイズ #16 ソケットコネクタ	
△ 参照		SIZE B	LOC J
		番号 (NO.) C-170243	
		尺度 (SCALE) 5-1	REV. A
		SHEET	

A	CORRECTED (P-DWG REV. A)	J. Onoue 1/6/78
D	RELEASED (P-DWG REV. D)	Y. Sato 3/1/77
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR. CHK. DATE