




|                                            |                     |                             |      |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------|
| -Y22                                       | A                   | gelbgrün / YELLOW GREEN     | 6018 |
| -Y21                                       | B                   | türkisblau / TURQUOISE BLUE | 5018 |
| V23540-M5302<br>Siemens-Nr.<br>SIEMENS P/N | Kodierung<br>CODING | Farbe / COLOR               | RAL  |

- 1) Maß bei Vorraststellung / DIMENSION IN PRE-LOCKED POSITION  
2) Maß bei Endraststellung / DIMENSION IN LOCKED POSITION




Kodierung / CODING A

Kodierung / CODING B





Sekundärsicherung Zeichnungsausgabe  
SECONDARY LOCKING DRAWING REVISION




SIEMENS-Logo

Werkstoffkennzeichnung  
MATERIAL SYMBOL



Siemens-Nr.  
SIEMENS P/N


Buchsengehäuse / SOCKET HOUSING  
Werkstoff / MATERIAL: PBT-GF20  
Farbe sh. Tabelle / COLOR: SEE TABLE



Sekundärsicherung / SECONDARY LOCKING  
Werkstoff / MATERIAL: PBT-GF20  
Farbe: verkehrspurpur / COLOR: TRAFFIC PURPLE RAL 4006

Beschriftung nach Mittelschrift / LETTERING TYPE: DIN 1451

- \*) Längen: DIN 16901 - 130  
Winkel, Form und Lage: DIN ISO 2768 - mH  
LENGTH: DIN 16901 - 130  
ANGLE, FORM AND POSITION: DIN ISO 2768 - mH



Buchsengehäuse Zeichnungsausgabe  
und Formnest-Nummer  
SOCKET HOUSING DRAWING REVISION  
AND CAVITY NUMBER

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung  
ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte vorbehalten.  
insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not  
permitted without express written authority. Offenders will be liable for  
damages. All rights, including right created by patent grant or registration  
of an utility model or design, reserved.

|      |                  |          |      |                   |          |                                  |  |
|------|------------------|----------|------|-------------------|----------|----------------------------------|--|
|      |                  |          |      | Tol.: ISO 8015 *) |          | Maßstab 5:1                      |  |
| 03   | WO 97 / 3777     | 13.05.97 | DES  | Datum             | 22.12.94 | Maßbild Buchsengehäuse ELO 2p    |  |
| 02   | WO 96 / 3801     | 11.04.96 | Gib  | Bearb             | Bittner  |                                  |  |
| 01   | WO 96 / 3654     | 22.12.95 | Gib  | Gepr.             | EC B A   | DIM. DRAW. SOCKET HOUSING ELO 2- |  |
| 56   |                  | 14.11.95 | Gib  | Norm              | -        |                                  |  |
| 55   |                  | 31.03.95 | Bitt |                   | EC B     | V23540-M5302-Y21 .. Y22-*-7427   |  |
| 54   |                  | 15.05.95 | Klei |                   |          |                                  |  |
| 53   | Zeich.-Nr.geänd. | 31.03.95 | Bitt |                   |          |                                  |  |
| Zust | Mitteilung       | Datum    | Name | Siemens AG        |          |                                  |  |