

1		2		3		4		5		6		7		8																		
A	Dept	晨翔2.54双排母, 弯针, 黑色, 半金镍, 2*16P H=8.5mm							REV.	DESCRIPTION		DRAWN		CHECKED		APPROVED																
	Qty								A	NEW RELEASE		WPY 06/05/25'		~																		
	DC	1																														
	ED	1																														
	IE	1																														
B	ISO	1																														
	PD	1																														
	R&D	1																														
	SD	1																														
	QA	1																														
C	QC	1																														
	QE	1																														
D	此图包含的信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方透露信息。本文包含的知识产权及其权利(包括但不限于商标, 专利, 版权, 商业秘密和技术知识) 仅由晨翔或其附属公司拥有。未经晨翔事先书面同意, 严禁未经授权的使用或修改。 此处提供的所有知识产权仅供供参考, 并不构成以任何格式或方式使用其授权。晨翔可以自行决定强制执行其知识产权, 不履行或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。 0.60*0.4t 41.14±0.3 38.10±0.25 2.54±0.1 0.80*0.4t 8.50 5.00 12.6 2.54 3.5 38.10 2.54 Ø1.02 PCB孔位尺寸参考 公差: ±0.05 备注: 1. 电性说明: 1.1 接触阻抗: 20毫欧最大 1.2 耐压: 600伏交流电一分钟 1.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 1.4 额定电流: 3安 1.5 额定电压: 250V AC 2. 环境特性: 2.1 工作温度: -40~+105° C 3. 材料: 3.1 端子: 铜合金, 镍底镀金 3.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃																															