





967242


KODIERUNG A1



A-A






PCB-LAYOUT FÜR 180° VERSION




KODIERUNG C1


A3




KODIERUNG B1



KODIERUNG D1



KODIERUNG N



NOTES
Bemerkungen

1 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ±0.3
Toleranzen wenn nicht anders spezifiziert ±0.3

2 LAYERPACKAGED IN CARTON
Lagenverpackt in Karton

Passend zu AMP-Gegenstück:
MATED WITH AMP-COUNTERPART:

JPT Buchsengehäuse, 16pol. X-967242-1
JPT REC.HOUSING, 16POS. X-967242-1

Zu Verwenden mit:
USED WITH:
Dichtung, 16pol. 963216-1
SEAL, 16POS. 963216-1

LOC	DIST	REVISIONS						
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
EGATN02147	A1			SEE PCN E600-1576-03	30APR03	H.M.	T.K.	
EGAUTO2191	A2			SEE PCN, E6A0-0749-04-01	25MAR04	M.D.	T.K.	
	B			SEE PCN, E6A0-1487-04-01	21JUN04	M.D.	T.K.	

5-1452721-1	A	1	8	Zentrierplatte	PBT-GF30	schwarz
		16	6	TAB	CuSn4 F41	vorverzinnt
		1	5	2.8 MesserL., 16p	PBT-GF30	weiß
4-1452721-1	A	1	8	Zentrierplatte	PBT-GF30	schwarz
		16	6	TAB	CuSn4 F41	vorverzinnt
		1	4	2.8 MesserL., 16p	PBT-GF30	braun
3-1452721-1	A	1	8	Zentrierplatte	PBT-GF30	schwarz
		16	6	TAB	CuSn4 F41	vorverzinnt
		1	3	2.8 MesserL., 16p	PBT-GF30	blau
2-1452721-1	A	1	8	Zentrierplatte	PBT-GF30	schwarz
		16	6	TAB	CuSn4 F41	vorverzinnt
		1	2	2.8 MesserL., 16p	PBT-GF30	grau
1-1452721-1	B	1	8	Zentrierplatte	PBT-GF30	schwarz
		16	6	TAB	CuSn4 F41	vorverzinnt
		1	1	2.8 MesserL., 16p	PBT-GF30	schwarz

DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS		DRAWN		H. Meinhardt		10DEC03	
mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS		CHK		T. Kilian		12FEB03	
APPROVALS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS		REV		NAME		DATE	
MATERIAL		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS		PRODUCT SPEC		108-18102-9		SIZE	
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS		APPLICATION SPEC		114-18175-9		CAGE CODE	
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS		WEIGHT		A1 00779		DRAWING NO	
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS		CUSTOMER DRAWING		2:1		REV	